

ClickShare Hub Pro

Premium modulair videoconferentiesysteem voor geavanceerde hybride vergaderingen



- **Draadloze presentatie:** 4K-content delen met 2 ClickShare Buttons van de volgende generatie met USB-C DisplayPort™
- **Ondersteuning voor twee beeldschermen**
- **100% veilig, versleuteld, cloudbeheerd**
- **Duurzaam product met Barco Eco label A+**

ClickShare Hub Pro is een premium modulair, draadloos videoconferentiesysteem voor verbeterde hybride vergaderingen. Met twee ClickShare Buttons van de volgende generatie (met Wi-Fi 6E en USB-C DisplayPort™) kunnen deelnemers aan vergaderingen genieten van veilige, draadloze 4K-contentdeling. Dankzij ondersteuning voor twee beeldschermen zijn zeer visuele en boeiende vergaderingen gegarandeerd.

Voor IT-managers en integrators biedt ClickShare Hub Pro een aanpasbare oplossing voor alle kamertypes, beveiliging en compliance op bedrijfsniveau.

Naar verwachting eind 2025 beschikbaar.

Product specificaties

CLICKSHARE HUB PRO

Algemene specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 of hoger macOS 14 (Sonoma) en 15 (Sequoia)
Systeemvereisten	Voor een soepele ervaring met Microsoft Teams of Zoom Minimum: Intel i3 dual-core processor of AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 nieuwste build of Mac OS Mojave nieuwste build Aanbevolen: Intel i5 4-core processor of AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 nieuwste build of Mac OS nieuwste build
Video-uitgangen	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (Control Panel): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
Video-ingangen	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
Audio-uitgang	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
ClickShare Buttons	2
ClickShare app	Desktop
Native protocollen	Airplay, Google Cast, Miracast *
Maximale bronnen tegelijk op het scherm	2*
Geluidsniveau	Maximaal 25 dBA @ 30°C
Bekabelde verificatie	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP *
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be en IEEE 802.15.1 BT 5.3
Bereik	Max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit Frequentieband 2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz (DFS)
Frequentieband	2,4 GHz, 5 GHz en 6 GHz DBS/HBS (DFS-kanalen worden ondersteund in een beperkt aantal landen)
Verbindingen	Achterzijde: 1x Ethernet LAN 1 Gbit, 1x USB-C Power Delivery 3.1 EPR sink 2x HDMI-uitgang 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 Apparaat + USB-C DisplayPort™-uitgang 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™-uitgang Voorzijde: 1x USB-C 2.0/3.0
Temperatuurbereik	In bedrijf: 0°C + 40°C (+32°F tot +104°F) Max 35°C (95°F) bij 3000m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90 % relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	Kensingtonslot
Certificeringen	FCC/CE
Ondersteuning voor touchscreens en interactiviteit	Ja*
Draadloos vergaderen	Ja, via app of button *
Lokale weergave	Hoge kwaliteit *
Netwerkverbinding	LAN
Beheer en rapportage	Ja
Garantie	3 jaar standaard
*	In een later stadium
Afmetingen van de ClickShare-basiseenheid	
Afmetingen (HxBxD)	37 * 180 * 180 (mm)
Stroomverbruik	Operationeel: 140W (max) Standby:
Voeding	Externe USB-C oplader 100W (PD3.0 SPR), 180W (PD3.1 EPR)
Gewicht	720gr

Laatst bijgewerkt: 30 Jul 2025

© 2025 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.