

# 可立享 CSE-800

专为董事会议室和会议室打造的无线演示和协作系统



- 无线连接到中央屏幕
- 增强的安全功能
- 更多 8 个用户同时共享屏幕
- 通过笔记本电脑、平板电脑或智能手机进行共享
- 主持人、白板和标注功能
- 轻松连接现有的 AV 和 IT 设备
- 4K DCI
- 包含 4 个可立享按钮

CSE-800 将可立享体验带入董事会议室、高端会议室和议事厅。CSE-800 具有多个独特的功能，包括多达 8 人的同时分享、自动和主持人手动布局以及白板和标注功能，是如今可立享系列中尤为强大的系统。CSE-800 专为企业推出而设计，具有增强的安全功能，更广泛的连接选项（包括对非 HDCP 内容的 AirPlay 和 Google Cast 支持）以及集中管理。用户只需将 USB 供电的设备（即可立享按钮）插入其 PC 或 Mac，然后单击按钮，即可将笔记本电脑内容显示在大型会议室屏幕上。使用可立享应用程序，用户还可以分享笔记本电脑、智能手机或平板电脑上的内容。确保在您的主机上安装更新固件，以便获得理想的桌面应用程序使用体验。

了解更新可立享更新的新增功能

## 交互式协作的力量

CSE-800 有两个 HDMI 输入和输出。不仅可以直接连接原有设备并轻松集成会议系统，同时可以输出至两台 4K DCI 显示设备。此外，两个网络连接允许单独和同时连接到多个网络（例如访客网络和企业网络），为客户提供更出色的安全性和更多的便利。CSE-800 允许多达 8 个人同时分享内容，确保与中央屏幕的连接性，并鼓励协作。

在大型会议室中，多人同时分享内容，主持人功能就是专为这种用途而设计的。为防止屏幕快速切换导致与会人员难以跟上分享内容，使用主持人功能手动选择屏幕上应出现的内容及其出现的时间，确保所有与会人员获得出众的体验。可随时关闭主持人功能，使系统恢复可立享的正常运行模式，单击按钮即可分享内容。为方便用户使用，CSE-800 的安全功能可设为三个预定义级别之一，具体视公司政策和需要而定。

可立享在董事会议室中引入了反控和互动功能您可以在笔记本电脑上运行任何应用程序并从屏幕控制它。只需在屏幕上触摸几下，就能打开演示文稿、共享邮件和播放视频。专注于听众和内容，而不是您的演示工具。

### **与巴可优利视完美契合**

CSE-800是巴可公司概念墙的基石之一，用于会议互动和协作。通过简单地组合巴可优利视 LCD 拼接显示系统，专门设计的巴可优利视触控框架和可立享 CSE-800 支持开箱即用的标注、白板和反控支持，您可以在会议室中创建单一和统一的体验，享受我们的无线协作解决方案可立享提供的 LCD 液晶拼接显示系统上出类拔萃的交互功能以及巴可优利视无缝的观看体验。

CSE-800 是一种利用 ISO 27001 认证流程打造的产品。

将可立享 CSE-800 添加到固定会议室设置（例如 Microsoft Teams 或 Zoom 会议室）可提升 Microsoft Teams 和 Zoom 会议中的交互、工作效率和协作。它将焦点从会议转回至真正的协作。

## 技术规格

## 可立享 CSE-800

### 一般规格

操作系统	Windows 10 32 位和 64 位 macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 和 10 (可立享应用程序) iOS 11、12 和 13 (可立享应用程序)
视频输出	2 个 HDMI 1.4b
视频输入	2 个 HDMI 1.4b
输出分辨率	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
输入分辨率	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
音频	通过 HDMI、模拟通过音频插孔 3.5 毫米、S/PDIF
AirPlay 支持	iOS 镜像 (AirPlay) 从 iOS 9.0 到 iOS 12 / Mac OS 10.14
支持 Google Cast	Android 8.1 Oreo
帧数	使用 HDMI 输入： 上限 60fps，一个输入 @ 4K 上限 30fps，两个输入 @ 4K*  使用可立享按钮或应用程序： 上限 30 fps @ 1080p
屏幕上同时显示的源数	8 (每个屏幕 4 个)
同时连接数量	40 (按钮和/或应用程序)
iPad、iPhone 和 Android 兼容性	通过可立享应用程序共享文档、浏览器、摄像机，适用 Android 和 iOS 设备
扩展桌面	可用 (取决于您的操作系统)。可能需要 ClickShare 扩展包。
验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X
无线传输协议	IEEE 802.11 a/b/g/n 和 IEEE 802.15.1
范围	通过信号强度调制调节，可立享按钮和可立享主机之间更长为 30 米 (100 英尺)
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (支持部分 DFS 通道。完整详细信息可在网络部署白皮书中找到)
连接	2 个以太网 LAN 1Gbit 2 个 USB 2.0; 2 个 USB 3.0 (背面); 2 个 USB 3.0 (正面) 迷你插槽 (3.5 毫米) 上的音频模拟线路输出，数字 S/PDIF
噪音级别	更大 25dBA @ 0-30°C 更大 30dBA @ 30-40°C
温度范围	运行: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 更大: 3000m 时, 35°C (95°F) 存储: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
保修期	3 年标准 可延保至 5 年
*注意	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

### ClickShare Base 单元尺寸

尺寸 (HxWxD)	46.2 毫米 x 282.3 毫米 x 206.5 毫米 (不含天线) / 1.8" x 11.1" x 8.1" 146.4 毫米 x 282.3 毫米 x 206.5 毫米 (包含天线) / 5.8" x 11.1" x 8.1"
电源	标准 110/220 V AC 插头
功率消耗	正常操作: 90W (充分使用下) 52W (正常使用下) (连接 2 个 HDMI 输出, 连接 1 个 HDMI 输入, 与 4 位员工共享) 节能模式: 30W 联网待机模式: < 1W 深度待机模式: < 0.5W
净重	2.2 千克 / 4.85 磅

生成于: 20 Dec 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。