


# Vista general KVD-5521D

Videowall LCD con bisel ultraestremo (UNB) de 55" para aplicaciones básicas y de gama media



- 500 Nit de luminosidad, generación UNB
- Excelente color y brillo entre baldosas
- Interfaz de control y configuración de la pantalla mural fáciles de usar
- Calibración automática de brillo y color Sense X con sensores integrados
- Solución sin ventilador para un rendimiento silencioso
- Reducción del consumo de energía
- Paquetes de servicio opcionales de 5 años

El nuevo OverView KVD-5521D de Barco es un panel LCD de 55 pulgadas de alto rendimiento y nivel de brillo intermedio (500 cd/m<sup>2</sup> típico) diseñado para aplicaciones de pantalla mural de vídeo en mosaico. Una pantalla mural de vídeo de la generación UNB de 3,5 mm/0,14" de anchura de marco, con grandes colores y un consumo energético reducido en comparación con los modelos anteriores, el OverView KVD-5521D ofrece un gran valor a las aplicaciones de nivel básico y medio.

### Una imagen perfecta con la calibración automática

El OverView KVD-5521D forma parte de la prestigiosa gama de videowall LCD OverView de Barco, líder del sector, que complementa la plataforma premium Barco UniSee. Con Sense X, el sistema de calibración automática en tiempo real de Barco, las imágenes se mantienen perfectas en el video wall en todo momento. Esto evita la temida imagen de "tablero de ajedrez" en las pantallas murales de vídeo. Barco es la única empresa del mercado que permite este tipo de calibración automática en tiempo real basada en sensores integrados de luminosidad y color.

### Mayor tiempo de actividad, menor consumo de energía

El uso del gestor de pantallas murales de vídeo de Barco hace que el control de la pantalla mural de vídeo sea mucho más sencillo, lo que garantiza una mayor facilidad de uso.

Comparado con el modelo anterior, el KVD-5521D consume un 20% menos de energía. Esto ayuda a las empresas tanto a reducir costes como a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

## Especificaciones del producto

## VISTA GENERAL KVD-5521D

<b>Panel</b>	
Resolución	Full HD (1920 x 1080 píxeles)
Retroiluminación	LED directo
Relación de aspecto	16:9
Luminancia	500 cd/m <sup>2</sup> (típico)
Contraste	1200:1 (típico)
Punto blanco	Nativo 10.000 K (típico)
Gama de colores/profundidad cromática	3x8 bit
óptica	Calibración automática de brillo y color con Sense X
Vida útil de la retroiluminación	50.000 h (tip.)
Refrigeración	Sin ventilador
Opacidad de la pantalla	25%
Ángulo de visión (H, V)	178°(H) / 178°(V)
Tiempo de respuesta	8ms
Uniformidad	9P: 95 %
Temperatura de funcionamiento	0 -40 °C
Humedad operativa	20 -80 % sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20 -60 °C
Humedad de almacenamiento	10 -80 % sin condensación
Montaje	VESA 600x400
<b>Energía</b>	
Tensión de entrada CA	100 -240 VCA. 50 -60 Hz
Consumo de energía	160 W (500 nits nativos)
Disipación del calor	546 BTU/h
<b>Dimensiones</b>	
Dimensiones	1213 x 683,8 x 122,5 mm   47,77" x 26,94" x 4,83"
Diagonal de pantalla activa	55" (1397 milímetros)
Área activa de la pantalla	1211,3 mm x 682,1 mm   47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kilogramos   60,74 libras
Generación de anchura de bisel	Generación UNB (3,5 mm   0,14"); anchura real: 3,4 mm   0,13"
<b>Conectividad</b>	
DisplayPort	2 entradas DP1.2 (deben utilizarse cables DisplayPort 1.2 cuando la longitud del cable supere los 3 m/10 pies) 1 salida DP1.2
HDMI(TM)	2 entradas HDMI 2.0
Puerto Ethernet	1
USB	1 entrada (solo para alimentación)
HDCP	Sí (HDCP 2.2)
<b>Modelo</b>	
Nombre del modelo	OverView KVD-5521D
<b>Otros</b>	
Número de artículo	R9867809

Generado en: 18 Oct 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.