

BarcoReality 812



Технические характеристики

BARCOREALITY 812

Общие характеристики	
Контрастность	>1000:1 (full white/full black)
Светоотдача	1300 Lumen (at 10 % peak white) 350 Lumen (Economy mode) 410 Lumen (Normal mode) 500 Lumen (Boost mode)
Размер экрана	Min.: 2.4 m x 1.8 m (7.9' x 5.9') Max.: 7.0 m x 5.25 m (23' x 17.3')

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

