


ILite12MD

12mm、屋内、SDM、1500 Nit、LED ディスプレイ・ソリューション



技術仕様

ILITE12MD

一般仕様	
ピクセルピッチ	12mm
キャリブレーションされた明るさ	1500 NIT (6500°K)
LED構成	3-in-1 SMD
ピクセル濃度	6.480/m ² 1.296/タイル
水平視野角	145° (最小 5 0 %輝度)
垂直視野角	145° (最小 5 0 %輝度)
コントラスト比	950:1
輝度半減値	100 000時間 (標準使用) 45 000時間 (フルホワイト～半輝度)
消費電力	最大: 400W/タイル 平均: 100W/タイル
重量	13 Kg
プロセッシング	+12ビット/色 (カラー) 8ビット/色 (グレイスケール)
カラー	687億色
リフレッシュ・レート	400 Hz (PAL/NTSC最小)
適用温度範囲	動作: 0~40°C (32~104°F) 保管: -20~60°C (-4~140°F)
湿度	動作: 35~85% 保管: 10~90%
ソース互換性	Sビデオ / コンポジット / YUV / RGB / SDI / HDSDI / SXGAまでのデータ
証明書	UL -CE -TUVクラスA
タイル寸法	幅: 448mm (17.6") 高さ: 448mm (17.6") 奥行き: 127mm (5")

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

