

LC40-E



技术规格**LC40-E****一般规格**

技术	TFT LCD
自然分辨率	1280 x 768 (W-XGA)
屏幕对角线距离	1010mm (39.6")
可视区域尺寸	862mm x 517mm (33.9" x 20.4")
水平观察角度	170°
垂直视角	170°
寿命	typical 50,000h
净重	25kg / 55.1lbs
对比度	600:1
亮度	450NIT
颜色	16.8 million
宽高比	15:9
标准输入	DVI, RGBHV (on BNC), SDI Video PAL/NTSC/SECAM (CVBS in/out; S-Video in; YUV in)
控制	RS232 control On Screen Display (OSD) IR Remote control
电力要求	Input: 85V-264V (50Hz-60Hz)
功率消耗	270W (330W including Compact PC)
操作T°	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
湿度	Max. 85%
校准	UL, CE

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。