

B-10

Modèle de mobilité, le B10 de Barco est une solution particulièrement économique pour vos manifestations mobiles



Spécifications techniques

B-10

Spécifications générales

Écran LED	Type	4x4 modules SLite 10 XP (homologation IP65 et TÜV)
	Dimensions (L x H)	3 584 mm x 2 688 mm (141,1" x 105,8")
	Surface	9,6 m² (103,3 pi²)
	Format d'image	4:3
	Traitement vidéo	LED-PRO monté en rack
Remorque équipée	Sources/création de contenu	Non inclus
	Poids total	3 420 kg (7 540 lb), avec modules et groupe électrogène
	Dimensions (L x H x P)	4 240 x 2 385 x 2 080 mm (167" x 94" x 82") -Hors barre de remorquage
Remorque et élévateur	Vitesse de sécurité lors du transport	80 km/h (49,7 mi/h)
	Levage	Vérin hydraulique
	Hauteur de levage	Bas de l'écran : 2,5 m (8,2 pieds) par rapport au sol
	Rotation de levage	360 degrés, manuellement
Equipement rack	Charge éolienne	72 km/h (44,7 mi/h)
	Barre de remorquage	Réglable en hauteur
Matériel électrique	Dimensions	23 U
	Boîtier	Résistant aux intempéries
	Groupe électrogène	Génératrice diesel 18 kVA ; 28 heures de fonctionnement ininterrompu à mi-charge
Éléments inclus	Niveau de bruit	<68 dB à 7 m (23 pieds)
	Manuels	Manuel de construction + modes d'emploi
	Certificats	Conformité avec les normes CE + TÜV en option

Crée le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

