

NGC-102

2 スロット シャーシ



技術仕様**NGC-102****一般仕様**

ラックマウント	19 インチ・ラックマウント・ハウジング2 ユニット分の高さ
寸法	494.8 x 450.0 x 87.1 mm (19.48 x 17.72 x 3.47 インチ) ハンドルは除く
重量	11.5 kg (PSU を含む。ボードは除く)
ホットスワップ可能	すべての機械部分
ノイズレベル	25°C で 45 dBA、40°C で 64 dBA
入力電力	300 W x 2、冗長電源
入力電圧	90-264VAC
入力周波数	47-63Hz
突入電流制限	40A x 2 (最大) (冗長電源)
EMI	EMI 入力フィルター・クラス B
PCF	0.95 (力率調整済み)
効率	80% (通常負荷時)
動作温度	0°~40°C
熱損失	900 BTU/h
シェルフ管理	ファン速度のアクティブ調整、システムの状態監視、SNMP エージェント、ブラウザベースでの、システム統計へのアクセス
シャーシ	2,746,000 時間
ホットスワップ 電源	100,000 時間
ホットスワップ ファンモジュール	225,000 時間
適合安全規格	CE、UL、CCC 認証

生成日:08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。