


# LENTE GC (0,84 - 1,02:1)



Para obter mais informações, entre em contato com a Barco.

**Especificações técnicas****LENTE GC (0,84 - 1,02:1)****Especificações gerais**

Tipo de lente	LENTE GC (0,84 -1,02:1)
Razão de alcance	0,84 -1,02 : 1
F/nº em funcionamento	2 (largo) -2,3 (tele)
Taxa de zoom	1,2x
Comprimento de foco	18,13-21,75 mm
Faixa de Foco	50° -500°
Distância de alcance	0,90 -10,98 m
Peso	Líquido: 3,2 kg Bruto: 5,2 kg
Zoom Motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim
Notas	(*) Esta lente não suporta o recurso de memória da lente no G100

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.