


# LENTE GC (0,84 - 1,02:1)



Para obter mais informações, entre em contato com a Barco.

**Especificações técnicas****LENTE GC (0,84 - 1,02:1)**

Especificações gerais	
Tipo de lente	LENTE GC (0,84 -1,02:1)
Razão de alcance	0.84 -1.02 : 1
F/nº em funcionamento	2 (largo) -2,3 (tele)
Taxa de zoom	1,2x
Comprimento de foco	18,13-21,75 mm
Faixa de Foco	50° -500°
Distância de alcance	0,90 -10.98 m
Peso	Líquido: 3,2 kg Bruto: 5,2 kg
Zoom Motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim
Notas	(*) Esta lente não suporta o recurso de memória da lente no G100

Gerada em: 15 Mar 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para as últimas informações.