

DP2K-18Cx

Paquete compacto de servidor de medios integrado y proyección para pantallas de hasta 18 m (59 pies)



ESTE PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE SOLO EN CHINA A TRAVÉS DE CFG BARCO (PEKÍN) ELECTRONICS CO. LTD.

sales.gc@barco.com Puede obtener más información a través de

pantallas de hasta 18 metros de ancho proyector con certificación DCI lámpara de 4 kW objetivo de uso cinematográfico IMB de Doremi servidor de medios ShowVault software de gestión de pantalla El DP2K-18Cx es una solución flexible para salas de cine digital medianas y grandes, con . El sistema DP2K-18Cx incluye un , una , un , un y el , con el (SMS) y capacidad de almacenamiento.

Funcionamiento eficiente al coste más bajo

diseño modular El funcionamiento del DP2K-18Cx es sencillo y simple gracias a su . Al maximizar la salida de luz de las lámparas de cine digital estándares, los costes de funcionamiento de las mismas son significativamente inferiores. Debido a que el DP2K-18Cx es un paquete de cine digital totalmente integrado, elimina la necesidad de conectar, configurar y calibrar diferentes tipos de equipos durante la instalación. Este funcionamiento eficiente se traduce en costes de servicio inferiores y un mayor tiempo de funcionamiento de la pantalla.

Gestión de pantalla flexible y preparada para el futuro

contenido 2K y 4K velocidades de fotogramas altas estándar contenido JPEG2000 como MPEG2 El servidor de medios integrado es susceptible a actualizaciones futuras y está equipado para reproducir ; además, admite las y . El reproductor de medios altamente flexible es compatible tanto con . Las interfaces de red estándar facilitan la comunicación entre el servidor de medios

y el sistema de gestión de pantalla (Screen Management System, SMS), lo que permite una gestión central de las pantallas.

Calidad de imagen no disminuida

motor óptico sellado herméticamente El patentado de Barco no solo previene la entrada de polvo para garantizar una vida útil más larga y una calidad de imagen perfecta, sino que también permite el uso de filtros metálicos más económicos.

Certificación DCI y compatible con 3D

El sistema DP2K-18Cx con certificación DCI proyecta el contenido con calidad digital en su sala de cine. Asimismo, es totalmente compatible con los principales sistemas de 3D.

Especificaciones del producto**DP2K-18CX**

Especificaciones generales	
Disponibilidad	ESTE PRODUCTO ESTÁ DISPONIBLE SOLO EN CHINA A TRAVÉS DE CFG BARCO (BEIJING) ELECTRONICS CO. LTD Solicite más información en sales.gc@barco.com
Digital MicroMirror Device™	3 x 0,98" dispositivos de metal oscuro DC2K
resolución nativa	2.048 x 1.080 pixeles
caja	DMD herméticamente cerrados y ensamblaje óptico
lámpara	1,2 kW -4 kW
tamaño de pantalla	Hasta 18 m / 59 pies de anchura (ganancia de pantalla 1,8 a 14 ft)
relación de contraste	2.000:1
Entrada de vídeo digital	2 entradas DVI ambas seleccionables como enlace simple o doble
Integrated Media Block	Playout JPEG2000 de 2K y DCI de 4K Altas velocidades de fotogramas 3D Velocidades de bits de JPEG 2000 de hasta 450 Mbps Corrección de color Dolby3D Compatible con BluRay 3D MPEG-2 H.264 2 x entradas 3G-SDI 1x entrada HDMI 1.3 16x canales de audio AES/EBU (2x RJ45) 4x GPI, 6x GPO (2x RJ45)
Servidor multimedia	Almacenamiento efectivo de 2 TB (RAID-5) 3x discos duros de 3,5" sustituibles en caliente Pantalla táctil integrada para control de SMS 2x ETH para gestión y entrada de datos 1x USB de acceso frontal para entrada de datos
Software de SMS (IMS)	Reproductor/editor/programador Automatización, 3D, entrada de datos integración del TMS
Objetivos primarios	1,2 -1,8 1,4 -2,05 1,6 -2,5 1,95 -3,2 2,4 -3,9
Diagnósticos del proyector	a través de software de control Communicator a través de agente SNMP
Requisitos de alimentación	220V
Dimensiones del proyector (AlxAnxP)	558 x 694 x 1.034 mm 22,0 x 27,3 x 40,7 pulgadas NB.: se requiere un mínimo de 5 cm de espacio para la entrada de aire en la parte inferior del proyector
Peso del proyector	100 kg (220 lbs.)
temperatura ambiente	Máx. 35 °C / 95 °F
Opciones	ACS-2048 Complementos 3D Monitor de pantalla táctil Pedestal Decodificador de audio Auro 11.1 Live 3D: RealD Live o Sensio Eliminación de efecto fantasma RealD

Generado en: 22 Jun 2023Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.