

SP-20

20 毫米 LED 体育场馆周边解决方案



技术规格**SP-20****一般规格**

校准亮度	7200 尼特 与显示屏垂直测量
像素间距	20 毫米
LED配置	1R、1G、1B（离散分布）
LED密度	7500 个 LED/平方米
水平观察角度	120°
垂直视角	-15°, +40°
对比度	3,000:1
色彩处理	16 位
尺寸	宽：960 毫米/显示单元 高：960 毫米/显示单元 厚：250 毫米/显示单元
净重	54 千克
电源	平均值：120 瓦/显示单元 更大值：370 瓦/显示单元

生成于：08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。