

クアッド100G高速拡張リンクカード



- 拡張用に最大2台のEvent Master Encore3プロセッサをリンクするために使用
- 標準化されたQSFP28 100Gケーブル4本を使用する
- 長距離用のシングルモードファイバー、またはラック内接続用のダイレクトアタッチ銅線をニーズに合わせて選択できます
- 各リンクカードには2本のダイレクトアタッチ銅ケーブル（2m）が付属します
- 各リンクカードは、16x 4K60ソースを双方向に共有できます。

技術仕様**クアッド100G高速拡張リンクカード****一般仕様**

コネクタ

4x 100G QSFP28

生成日:08 Nov 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

www.barco.com