


Osram XBO 4500 W/DHP L



Para obter mais informações, entre em contato com a Barco.

Para obter mais informações, entre em contato com a Barco.

Para obter mais informações, entre em contato com a Barco.

Para obter mais informações, entre em contato com a Barco.

Especificações técnicas**OSRAM XBO 4500 W/DHP L**

Especificações gerais	
Fornecedor	Osram
Números do pedido do fornecedor	XBO 4500 W/DHP L
Horas de garantia	1300

Gerada em: 15 Mar 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.