

ClickShare CSE-800

役員会議室とコンファレンスルームのためのワイヤレスプレゼンテーションコラボレーションシステム



- 中央スクリーンへのワイヤレス接続
- 強化されたセキュリティ機能
- 同時に最大8人のユーザーをスクリーンに表示
- ノートパソコン、タブレットまたはスマートフォンから共有
- モデレーション（司会者機能）、ブラックボード、アノテーション
- 既存のAVおよびIT機器と簡単に接続
- 4K DCI
- 4つのボタンが付属

CSE-800は、ClickShareの体験を役員会議室、ハイエンドな会議室、コンファレンスルームで実現するために設計されています。CSE-800は最大8人までの同時共有、自動および手動のモデレーション（司会者機能）、ブラックボード、アノテーションを含む、数多くのユニークな機能を導入しており、今日のClickShareファミリーで最もパワフルなシステムです。CSE-800は企業展開用に設計されており、強化されたセキュリティ機能、幅広い接続オプション（非HDCPコンテンツに対するAirPlayとGoogle Castサポートを含む）、一元管理を可能にします。ユーザーは、USB対応デバイスであるClickShareボタンをPCまたはMacに接続してボタンをクリックするだけで、会議室の大型スクリーンでノートパソコンのコンテンツを共有できます。また、ClickShareアプリを使用すれば、ユーザーはノートパソコン、携帯電話、タブレットからもコンテンツを共有できます。デスクトップ用アプリで最適な利用環境を得られるように、ベースユニットには常に最新のファームウェアをインストールするようにしてください。

ClickShareの最新アップデートに含まれる新機能についてはこちらをご覧ください

インタラクティブなコラボレーションが持つ力

CSE-800は2つのHDMI入力と出力を備えています。従来からお持ちの機器と直接接続して、会議システムと簡単に統合することができ、2台の4K DCIディスプレイを1台のベースユニットで操作可能です。さらに、2つのネットワーク接続を利用して複数のネットワーク（ゲストネットワークとコーポレートネットワークなど）に別々に同時接続し、強化したセキュリティや利便性をユーザーに提供することができます。最大8

CSE-800は2つのHDMI入力と出力を備えています。従来からお持ちの機器と直接接続して、会議システムと簡単に統合することができ、2台の4K DCIディスプレイを1台のベースユニットで操作可能です。さらに、2つのネットワーク接続を利用して複数のネットワーク（ゲストネットワークとコーポレートネットワークなど）に別々に同時接続し、強化したセキュリティや利便性をユーザーに提供することができます。最大8人まで同時にコンテンツを共有できるCSE-800は、中央スクリーンへの接続性を確保し、コラボレーションを促進します。

モデレーション（司会者）機能は、同時に複数の人が共有する状況が生じる、より大きな会場での利用を想定して特別にデザインされています。スクリーンが急速に切り替わってコンテンツを理解しにくくなることを防ぐように、モデレーターはどのコンテンツをいつオンスクリーンに表示させるかを手動で選択することができ、すべての参加者が快適な体験を得られるようにします。このモデレーション機能はいつでもオフにすることが可能で、システムをClickShareの通常動作モードに戻せば、ボタンをクリックしてコンテンツを共有できるようになります。ユーザーの利便性を考慮し、CSE-800のセキュリティ機能は会社のポリシーとニーズに応じて、あらかじめ設定された3つのレベルのいずれかに設定できます。

ClickShareは、役員会議室にタッチバック機能とアイディエーションをもたらします。アプリケーションはノートパソコンで実行し、スクリーン側でそれを制御します。画面を数回タッチするだけで、プレゼンテーションを開いたり、メールを共有したり、ビデオを開始したりすることができます。プレゼンテーションツールに気を取られずに、聴衆やコンテンツに集中できます。

Barco UniSeeとの連携に最適

また、CSE-800は、インタラクティブでコラボレーション可能な会議を実現するBarcoアイディエーションウォールの構成要素の1つです。Barco UniSee LCD ビデオウォールに特別な専用タッチフレームと、すぐに使えるアノテーション、ブラックボード、タッチバック機能を搭載したClickShare CSE-800を組み合わせるだけで、会議環境が1つに統合され、ClickShareが提供するワイヤレスコラボレーションソリューションのインタラクティブな機能と、従来のLCD ビデオウォールでは実現できなかったBarco UniSeeによるシームレスな視聴体験の両方をお届けできます。

CSE-800は、ISO 27001認証取得済みのフローとプロセスにより開発された製品です。

ClickShare CSE-800を備え付けの会議室のセットアップ（Microsoft TeamsやZoomルームなど）に追加すると、Microsoft TeamsとZoomの会議での対話性、生産性、およびコラボレーションが強化されます。これにより、会議から真のコラボレーションに焦点が戻ります。

技術仕様

CLICKSHARE CSE-800

一般仕様

オペレーティング・システム	Windows 10 32 & 64ビット macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (ClickShareアプリ) iOS 11、12 & 13 (ClickShare アプリ)
ビデオ出力	2 x HDMI 1.4b
ビデオ入力	2 x HDMI 1.4b
出力解像度	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
入力解像度	4K DCI (4096x2160) @ 60Hz
オーディオ	HDMI 経由、アナログはオーディオジャック 3.5mm 経由、S/PDIF
AirPlay のサポート	iOS ミラーリング (AirPlay) iOS 9.0 から iOS 12 まで / Mac OS 10.14
Google Cast 非対応	Android 8.1 Oreo
フレームレート	HDMI入力の使用： 1つの入力で最大60fps (@ 4K) 2つの入力で最大30fps (@ 4K) * ClickShareボタンまたはアプリの使用： 最大30fps (@ 1080p)
画面上の同時ソース数	8 (スクリーンあたり 4)
同時接続数	64
iPad、iPhone、Android との互換性	ClickShare アプリ経由で Android と iOS デバイスの両方に対してドキュメント、ブラウザ、カメラを共有
拡張型デスクトップ	利用可能 (オペレーティング・システムに依存)。ClickShare 拡張バックを必要とする場合があります。
認証プロトコル	WPA2-PSKのスタンドアロンモード ネットワーク統合モードでClickShareボタンを使用したWPA2-PSKまたはWPA2.02.1X
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/b/g/n および IEEE 802.15.1
接続距離	信号強度変調で調節可能; ClickShare Button および ClickShare Base Unit 間が最大 30m (100 ft)
周波数帯域	2.4GHzおよび5GHz (一部のDFSチャンネルは非対応。詳細については、ネットワーク導入に関するホワイトペーパーをご覧ください。)
接続	2x イーサネット LAN 1Gbit 2x USB 2.0、2x USB 3.0 (背面)、2x USB 3.0 (前面) オーディオ アナログ ライン出力ミニジャック ソケット (3.5mm)、デジタル S/PDIF
ノイズレベル	最大25dBA @ 0-30°C 最大30dBA @ 30-40°C
適用温度範囲	動作: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) 最高: 35°C (95°F) @ 3,000m 保管: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
湿度	保管: 0 ~ 90% 相対湿度、結露なきこと 操作: 0 ~ 85% 相対湿度、結露なきこと
盗難防止システム	ケンジントン・ロック
証明書	FCC/CE
保証	3年間が標準 5年まで延長可能
* 注記	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit 寸法

寸法 (HxWxD)	46.2mm x 282.3mm x 206.5mm (アンテナを除く) / 1.8 インチ x 11.1 インチ x 8.1 インチ 146.4mm x 282.3mm x 206.5mm (アンテナを含む) / 5.8 インチ x 11.1 インチ x 8.1 インチ
電源	標準 110/220 V AC プラグ
消費電力	通常操作: 90W フル使用時 52W 通常使用時 (HDMI 出力 2 個接続、HDMI 入力 1 個接続、4 人と共有) ECO モード: 30W ネットワークスタンバイモード: < 1W ディープスタンバイモード: < 0.5W
重量	2.2kg / 4.85lbs

生成日: 20 Dec 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。