

ClickShare Bar Pro

Видеопанель премиум-класса для увлекательных и простых беспроводных конференций



- Кристально чистый, высококачественный стереозвук*
- Усовершенствованная камера с поддержкой 4K и ИИ
- Проводная док-станция для обмена контентом в разрешении 4K и альтернативных способов подключения
- Расширенные интерактивные функции: сенсорный ввод, комментарии и режим информационной доски
- Углеродно-нейтральный продукт**

ClickShare Pro Core — это универсальная видеопанель премиального уровня с нулевым «углеродным следом», которая позволяет легко и увлекательно проводить беспроводные конференции в конференц-залах среднего размера с любой платформой для видеоконференций. Благодаря расширенным аудиовизуальным возможностям (два экрана*, обмен контентом в разрешении 4K) и интерактивным функциям (обратная связь, комментирование и взаимодействие с демонстрируемым контентом, режим информационной доски) она обеспечивает кристально чистый звук, четкое изображение и повышенную интерактивность на встречах, где всем участникам важно быть услышанными и увиденными. Это решение обеспечивает беспрецедентную гибкость, позволяя ИТ-менеджерам легко оборудовать свои конференц-залы. В сочетании с 5-летней гарантией эта видеопанель снижает совокупную стоимость владения, объединяя аудио, видео и функции для совместной работы в одном мощном устройстве.

* Стереодинамики и два экрана будут доступны в середине 2024 года.** Получение статуса углеродной нейтральности запланировано на конец 1-го кв. 2024 года.

Технические характеристики

CLICKSHARE BAR PRO

Общие характеристики

Операционная система	Windows 10 и более поздние версии, macOS 11 (Ventura) и более поздние версии, Android 13 и более поздние версии (приложение ClickShare), iOS 16 и более поздние версии (приложение ClickShare)
Требования системы	Для бесперебойной работы в Microsoft Teams или Zoom Минимальные требования: двухъядерный процессор Intel i3 / 8 ГБ оперативной памяти / ОС: Windows 10 последней сборки или macOS Ventura последней сборки Рекомендуемые требования: четырехъядерный процессор Intel i5 / 8 ГБ оперативной памяти / ОС: Windows 11 последней сборки или macOS последней сборки
Выводы видео	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. or 2x 1080p @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2) (Dual screen available mid 2024)
Входы видео	4k UHD (3840 x 2160) при 30 Гц. Режим USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Camera	4K, 1080p, 720p при 30 кадр./с, 5-кратное увеличение / ePTZ, угол обзора 120°
Camera AI	Групповое кадрирование, кадрирование и отслеживание говорящего, режим композиции из 4 человек
Вывод аудиосигнала	2 полнодуплексных стереодинамика с мощностью 10 Вт и сопротивлением 8 Ом
Audio pickup	6 МЭМС-микрофонов с формированием направленного сигнала, подавлением эха и ИИ-подавлением фонового шума. Диапазон захвата до 15 футов / 4,5 метра
Устройства ClickShare Button	2
ClickShare App	Для ПК и мобильных устройств
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Уровень шума	Без вентиляторов
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме, WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании Кнопки ClickShare в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Область действия	Максимум 30 м (100 футов) между ClickShare Кнопкой и ClickShare Bar
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS поддерживаются в некоторых странах в режиме сетевой интеграции)
Связи	1 разъем USB-C 3.1 (DP) для экрана, 1 разъем USB-C 3.1 (DP) для входного видеосигнала, 1 разъем USB-A 2.0, 1 разъем Ethernet LAN 1 Гбит, 1 разъем USB-C 2.0 (сбоку)
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0 °C до +40 °C (от +32 °F до +104 °F) Макс. температура: 35 °C (95 °F) на высоте 3000 м Хранение: от -20 °C до +60 °C (от -4 °F до +140 °F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0-90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0-85 %, без образования конденсата
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок (сзади и снизу)
Сертификаты	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Да
Беспроводные конференции	через приложение или Кнопку
Трансляция с монитора конференц-зала	Да
Соединение сети	Локальная сеть и Wi-Fi
Management and reporting	Да
Гарантия	Стандартная гарантия: 1 год, 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare
Размеры базового блока ClickShare	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Создано: 30 Май 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO