


Helix™ G75

Cortina LED flexible



IP66
WATERPROOF



Especificaciones del producto**HELIX™ G75****Especificaciones generales**

Profundidad de pixel	75 mm
Color	Color de 48 bits por pixel
Embalaje	Carcasa transparente/cables negros
Calificación de las condiciones meteorológicas	IP66
Pixeles por tile	4x32
Consumo máx.	50 W
Tensión de red	24 V CC
brillo	444 nits
dimensiones	Anchura: 300 mm (11,8 pulg.) Altura: 2.400 mm (94,5 pulg.) Profundidad: 14 mm (0,6 pulg.)
Área	0,72 m2 / grilla G75 Ampliable a cualquier ancho y 8 de altura
Ángulo de visualización	120° x 120° (50% de brillo)
Configuración de los pixeles	LED RGB 3 en 1
Cumplimiento	ETL, FCC, CE, RoHS (pendientes)
tiempo de vida	>100.000 horas a blanco total hasta 50% de brillo

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

www.barco.com

BARCO