

FLDX 1,7-2,5:1 (EN61)

WUXGA 1,58-2,33:1 WQXGA/4K 1,70-2,50:1 F80: 2,38 - 3,51: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 richiede un adattatore per obiettivo R9801442)



Gamma di messa a fuoco: 1,5 - 15,0 m Rapporto focale

- WUXGA 1,58-2,33:1
- WQXGA/4K 1,70-2,50:1
- F80: 2,25-3,30:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 richiede l'adattatore per obiettivo R9801442)
- Nativa 4k 1,48-2,18 1 (F400 HR richiede l'uso di adattatori per obiettivi F400 individuali)

Specifiche tecniche**FLDX 1,7-2,5:1 (EN61)****Specifiche generali**

Piattaforme	Per le serie di proiettori F35, FL40, F70, F80* e F90 *Richiede un adattatore per obiettivo R9801442. Rapporto focale specifico F80: 2,38 -3,51: 1 (WQXGA/4K UHD)
Funzionamento F/#	F 2.1-2.5 Iride motorizzato F# 2.1-6.5 con memoria
Rapporto zoom	1,47 Zoom e messa a fuoco motorizzati con memoria
Lunghezza focale	33,7-49,54 mm
Intervallo messa a fuoco	Standard: 1,5 m – 15 m
Peso	2,6 kg
Peso con imballo	3,1 kg
Rapporto di proiezione	Chip DMD WUXGA 1,58-2,33:1 WQXGA 1,70-2,50:1 Tolleranza dimensioni immagini +/-2%

Generato il: 05 Nov 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.