

OverView KVD-5521D

适合入门级和中端应用的 55 英寸超窄边框 (UNB) LCD 视频墙



- 500 尼特亮度，UNB 系列
- 卓越的显示单元色度和亮度
- 用户友好的视频墙设置和控制界面
- Sense X 亮度和色彩自动校准，带有集成传感器
- 无风扇解决方案，无噪音
- 降低能耗
- 可选 5 年服务套餐

Barco 的全新 OverView KVD-5521D 是一款高性能、中等亮度（典型值 500 cd/m²）且成本优化的 55 英寸 LCD 面板，专用于平铺视频墙应用。与之前的型号相比，OverView KVD-5521D 具有 UNB 3.4 毫米边框宽度、出色的色彩和更低的能耗，为入门级和中端应用提供了巨大的价值。

通过自动色彩和亮度校准获得完美图像

OverView KVD-5521D 是 Barco 备受赞誉且业界领先的 OverView LCD 视频墙产品组合的一部分 - 它对高端 Barco UniSee 平台起到了补充作用。标志性创新 Sense X - 巴可自动实时色度和亮度校准系统 - 确保整面墙始终产生完美平衡的图像。这避免了视频墙中出现可怕的“棋盘格”图案图像。巴可是市场上唯一一家能够基于集成亮度和颜色传感器实现此类实时自动校准的公司。

延长正常运行时间，降低功耗

使用 Barco 的视频墙管理器可以更轻松地控制视频墙，进一步提高用户友好性。

与之前的型号相比，KVD-5521D 的能耗降低了 25%。这有助于公司降低成本并实现可持续发展目标。

技术规格

OVERVIEW KVD-5521D

面板

分辨率	全高清 (1920 x 1080 像素)
背光	小间距 LED
宽高比	16:9
亮度	500 cd/m2 (典型)
对比度	1200:1 (标准值)
白点色温	原生 10000 K (典型)
颜色调节	Sense X 色度和亮度自动校准
背光寿命	50000 小时 (典型)
冷却方式	无风扇
屏幕雾化度	25%
亮度均匀性	9P: 95%
工作温度	0 - 40°C
工作湿度	20 - 80% 非冷凝
存储温度	-20 - 60°C
存储湿度	10 - 80% 非冷凝
固定	VESA 600 x 400

电源

AC输入电压	100 - 240 VAC.50 - 60 Hz
功率消耗	160W (500 尼特原生)
散热	546 BTU/h

尺寸

尺寸	1213 x 683.8 x 122.5 毫米 47.77" x 26.94" x 4.83"
屏幕对角线距离	55" (1397 mm)
可视区域尺寸	1211.3 毫米 x 682.1 毫米 47.62 英寸 x 26.79 英寸
净重	27.55 kg 60.74 lbs
边框总宽度 (两个相邻的显示屏)	UNB (3.5 mm 0.14") generation; actual width: 3.4 mm 0.13"

连通性

显示端口	2 个 DP1.2 输入 (当线缆长度超过 3 米时, 需使用 DP 接口 1.2 线缆) 1 个 DP1.2 输出
HDMI(TM)	2 个 HDMI 2.0 输入
网口	1
USB	1 个输入 (仅用于电源)
HDCP	是 (HDCP 2.2)

型号

型号名称	OverView KVD-5521D
------	--------------------

生成于: 30 May 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。