

# OLite 510 Fixed



**技术规格****OLITE 510 FIXED****一般规格**

|          |  |
|----------|--|
| 像素间距     | 10 毫米  |
| 校准亮度     | 5000 尼特  |
| LED配置    | 3合1 SMD  |
| 像素密度     | 2.816 个 LED/箱体 (44 x 64 像素)                      |
| 水平观察角度   | > 145°   |
| 垂直视角     | > 95°  |
| 对比度      | 810  |
| 寿命       | 50.000 小时  |
| 功率消耗     | 485 瓦/箱体 (更大)<br>138 瓦/箱体 (平均)                   |
| 重量 / 层数  | 58 公斤 (127.9 磅)                                  |
| 处理       | 15,8 位/色在 50Hz                                   |
| 颜色       | 185 万亿   |
| 刷新率      | 800 Hz 更小 (PAL/NTSC)                             |
| 操作温度     | 20 到 45°C (-4 到 113°F)                           |
| 存储温度     | 20 到 60°C (-4 到 140°F)                           |
| 操作湿度     | 10 -99%  |
| 存储湿度     | 10 -90%  |
| D320输入能力 | S-视频/复合/YUV / RGB / SDI / HDSDI / 数据 DVI 高达 UXGA |
| 认证       | UL -CE -FCC A 类 - TUV                            |

**生成于: 10 Jul 2024**

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。