

NGS-D320 Lite

Codeur et décodeur H.264 monocanal 4K compact



- **Expérience visuelle incomparable**
- **Intégration simple**
- **Aucun réglage n'est nécessaire**
- **Performances**
- **Appareils des gammes TFN et OpSpace**

Le NGS-D320 Lite est un codeur/décodeur H.264 en réseau, qui allie puissance et polyvalence. De conception élégante et particulièrement silencieux, ce dispositif compact s'adapte à tous les environnements, qu'il s'agisse de bureaux ou d'applications stratégiques actives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Grâce à sa polyvalence, le NGS-D320 Lite peut être configuré au moment de l'exécution comme codeur ou décodeur, pour du contenu DVI, HDMI et DisplayPort, avec ou sans son. Outre un contrôle du clavier et de la souris, toutes ces fonctions sont intégrées au sein d'une seule unité. Vous disposez ainsi d'un environnement homogène adapté aux besoins de formation, de simulation et de partage d'applications.

Principales caractéristiques :

- **Une expérience visuelle incomparable**Le NGS-D320 Lite bénéficie du dernier moteur de traitement d'images de Barco. Vous disposez ainsi de ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché en matière d'algorithmes de conversion d'espace couleur et de mise à l'échelle. Lors de la diffusion de graphiques, le codeur conserve même les détails les plus infimes, ce qui en fait l'instrument idéal pour coder des images telles que des feuilles de calcul ou des schémas unifilaires à pixel unique.
- **Intégration simple**Le dispositif commence automatiquement à diffuser du contenu dès qu'un signal d'entrée valide est connecté. Le flux est automatiquement configuré à l'aide des paramètres optimaux en fonction de la largeur de bande et de la résolution d'entrée. La page de détection de l'interface Web vous offre, en outre, un aperçu de tous les dispositifs disponibles sur le réseau, facilitant ainsi la configuration du système.



- **Aucun réglage n'est nécessaire** Grâce à la mise à l'échelle et à la gestion EDID automatique au niveau du décodage, vous bénéficiez, à coup sûr, d'une qualité de diffusion incomparable pour le contenu graphique et vidéo sur IP. Nul besoin donc de « jouer » avec les écrans pour obtenir une belle image ! Le passage d'une source à une autre s'effectue de manière fluide et ne nécessite pas la resynchronisation de l'écran sur le nouveau signal. Le décodeur peut également procéder à une conversion ascendante (upscaling) ou descendante (downscaling) en fonction des paramètres d'affichage favoris.
- **Performances** Le NGS-D320 Lite est équipé d'une entrée DVI Dual-Link, d'une entrée HDMI 1.4 et d'une entrée DisplayPort 1.1a. Toutes les entrées prennent en charge des résolutions jusqu'à 4 096 x 2 160 pixels (DCI) et offrent une connectivité « pass-through » active. Le codage est possible dans des fréquences d'images maximales ou inférieures, ce qui permet de définir l'équilibre entre la qualité et la bande passante. La latence du codeur est inférieure à 40 ms, ce qui se traduit par une latence de bout en bout inférieure à 100 ms.

Spécifications techniques**NGS-D320 LITE**

Nombre d'entrées et de sorties	
Audio	1 entrée et sortie ligne par prise stéréo 3,5 mm 1 entrée jack par prise mono + 1 sortie casque stéréo 3,5 mm (combiné)
USB	3 connecteurs de type A, 1 connecteur micro-B
Réseau	RJ45 (cuivre 1 Gb)
Vidéo	1 entrée DVI Dual-Link, 1 entrée DisplayPort 1.1a et 1 entrée HDMI 1.4 1 sortie DVI Dual-Link, 1 sortie DisplayPort 1.2 et 1 sortie HDMI 1.4 Boucle souple Largeur de bande d'entrée maximale de 330 Mhz
Interfaces réseau	
Ethernet	2 x 1 GbE duplex intégral
Adressage IP	DHCP, lien local, IP fixe
Protocoles	Monodiffusion, multidiffusion (IGMP v3), RTP, RTSP, DNS, NTP
Sessions RTSP	Multidiffusion : maximum 12 sessions RTSP simultanées par canal Monodiffusion : maximum 2 sessions RTSP simultanées par canal
Discovery	Zeroconf, SAP (RFC 2974)
Interfaces de gestion	
Mises à niveau du micrologiciel	Interface Web HTTPS, Périphérique de stockage USB
Autonome	Interface Web HTTPS
Fonctionnalités avancées	
Traitement des images	Conversion de l'espace de couleur, étalonnage, réduction de la fréquence d'images
Réduction de la résolution automatique	O (ajustement au profil)
Commande à distance du clavier et de la souris	Prise en charge (disposition des touches native)
Spécifications générales	
Dimensions	38 mm H x 170 mm l x 170 mm P 1,5" ; H x 6,7" ; l x 6,7" ; (+/-2 mm / 0,1")
Poids	1 ± 0,01 kg (2,20 lb)
Alimentation	Type : 35 W, maximum : 48 W
Alimentation	12VDC, 100-240 VCA 60 W, alimentation verrouillage externe
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Température de stockage	-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
Niveau sonore	32 dBA à 20 °C (type)

Spécifications techniques**NGS-D320 LITE**

Montage	Plaque d'adaptation VESA proposée en option pour un montage en rack 1U pour 2 appareils
Certification	
EMC	CE, FCC section 15 Classe A, ICES-003
Sécurité	UL/ cUL/ EN/ IEC 60950-1 Rapport CB
Nom réglementaire	NGS-D320
Caractéristiques du conditionnement	
Dimensions (emballé)	382 mm x 273 mm x 85 mm 15,04" x 10,75" x 3,35"
Poids (emballé)	2,2 kg 4,8 lb
NGS-D320 Lite	
Nombre de canaux	1
Nombre de flux	1
Images graphiques	640 x 480 -2 560 x 1 600 24-60 Hz 640 x 480 -4 096 x 2 160 24-30 Hz
Audio	stéréo 16 bits 48kHz
Codec	Vidéo : H.264 jusqu'au niveau 5.0 -60 i/s : jusqu'à 1 920 x 1 200 (1x) -30 i/s : jusqu'à 2 560 x 1 600 (1x) -15 i/s : jusqu'à 4 096 x 2 160 (1x)
Largeur de bande	Vidéo : H.264 384 Kbit/s -12 Mbit/s Audio : non compressé
Latence du oteur-décodeur de bout en bout	80-200 ms (type : 100 ms)
Temps de démarrage	15 s

Créé le : 12 Apr 2024

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.