


E2 Lite

中規模会場向けのコスト効率の高いEvent Masterプロセッサー



- 32レイヤー
- 26個の入力
(4 x 4K @ 60p入力)
- Event Controllerシリーズに対応
- 高品質をお手頃価格で

現行のEvent Masterファミリーの1つであるE2 Liteは低処理遅延且つ、使いやすさと耐久性に優れた製品です。ライブイベントでの使用を念頭に置いて移動中の過酷な条件に耐えられるよう設計されています。

Event Masterの全機能の使用には制限がありますが、E2 Liteでは中規模のショーに必要なほとんどの機能を、Barcoブランドの品質はそのままにお手頃な価格で提供します。32のシングルレイヤーまたは16個のミキサーを備えたE2 Liteであれば、ほとんどのショーを実施するのに十分なスケーリング能力を発揮できます。

技術仕様

E2 LITE

一般仕様	
ライブエフェクト・キャンバス	Up to 20 Megapixels PVW/PGM Does not support PGM only mode
ビデオ入力	7つの入力カードを介した 26 入力 (E2 Lite シリーズまたは Event Master シリーズ) ・入力スロット 7 & 8 -4K@60p で最大 4x 4K 入力 ・最大 3x HDMI 2.0 コネクタ @4K60p ・1x DP1.2 コネクタ @4K60p ・4x SDI 3G または 1x 12G ・最大 11x HDMI 1.4a (最大 2048x1200) ・6x DisplayPort 1.1 (最大 2048x1200) ・4x DVI (最大 2048x1200)
ビデオ出力	16x HDMI 1.4 outputs (2048x1200 max) ・Maximum output resolution on any connector 2048x1200@60p ・System native frame rate limited to 50/59.94/60 Hz ・Output easy adapts to DVI connector via locking passive adapter
ゲンロック	Analog reference input/loop on BNC connectors; bi-level and blackburst at SD and tri-level at HD
プログラム出力	・最大 8 のプログラム出力を単一スクリーンまたはタイル/ブレンド表示ワイドスクリーンとして構成可能 ・最大 8x 1920x1200@60p として構成可能 ・四辺すべてに対して独立したエッジブレンディング/フェザリングコントロール
スケールされた AUX 出力	User definable for up to 16x 2048x1200@60p All outputs can be defined as Aux destinations for a total of 12 Aux with MVR or 16 Aux without MVR Output color correction (Multi-view preview not available in all configurations)
ミキサー	・出力画面ごとのマットまたは静止画バックグラウンドミキサー ・独立レイヤー移行またはフル・プレビュー / プログラム移行 ・柔軟なレイヤー割り当て - 最大 16 のミックス可能または 32 のシングル・スケーラブルな PIP / キー・レイヤーがプログラム出力スクリーンに割り当て可能 ・一部の大型構成の場合、最大 8 のミックス可能または 32 のシングル・スケーラブルな PIP レイヤーのみに対応
静止画保存	約 50 HD または 12 UHD の静止画を保管できる 500MB のストレージ
レイヤー効果	・ユーザーによる色定義が可能なハード縁 ・ルマ、彩度キー
マルチビューワ	・柔軟なユーザー定義によるレイアウト 2 つ ・プレビューと AUX も含めて、すべての入出力を監視 ・2 つの出力 ・E2 Event Master プロセッサと同じ専用ハードウェア
拡張性	他の E2 Lite プロセッサとのみ連結します。最大 2 台の E2 Lite シャーシと連結します。
HDCP	HDCP 互換性はインストールされているカードにより決定
制御	・PC または Mac 用 Event Master ツールセット・スクリーン管理ソフトウェア ・Event Master コントローラー、 ・Web GUI ・イーサネット RJ-45、1,000/100/10 Mbps 自動認識
サービス性	・フィールド・サービス可能な I/O および処理カード (ホットスワップ不可) ・ホットスワップ可能なデュアル冗長電源 ・E2 Lite カードは E2 Lite でのみお使いいただけます。すべての Event Master カードを E2 Lite でお使いいただけます。
ノイズレベル	Max 52.9 dB avg. Fans at 100%. Fan speed is software managed based on operating temperature. Reference ISO 7779.
寸法	Height: 17.8 cm (7.0 in) -4 RU Rackmount Width: 43.2 cm (17.0 in) -without chassis handles, 48.3 cm (19 in) with chassis handles attached Depth: 56.9 cm (22.4 in) from front panel to rear panel, 62.2 cm (24.5 in) overall
重量	30.4 kg (67 ポンド)
電力	・入力電力:100-240 VAC 50/60Hz 826 ワット ・デュアル冗長、ホットスワップ可能な電源を搭載
保証	3 年間の部品・修理保証
環境温度	0 ~ 40 C (32 ~ 104 F)
周囲の湿度	0 ~ 95%、結露なし

生成日:04 Dec 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。