

FLDX 2.5-4.6 (EN64) レンズ

エンコーダー付きロングズームレンズ

EN64は、それぞれのプロジェクション機器が最高の画質とパフォーマンスを発揮できるように考慮して設計されたオールガラス製レンズです。最高の解像度と映像パフォーマンスを実現するために、レンズ内部の素子を厳選し、かつ高品質なレンズコートを施しています。またナイトビジョン用のゴーグルを使用したトレーニングなども想定し、ナイトビジョンや赤外線映像にも適したコーティングです。レンズには、ズーム、フォーカス、アイリスを正確に位置決めするためのエンコーダーが付属しています。

Barco Fx400-HRシリーズでも使用できます。（別途、アダプターが必要です。）

Barco F80シリーズでも使用できます。（別途、アダプターや関連ソフトウェアが必要です。）

技術仕様**FLDX 2.5-4.6 (EN64) レンズ**

一般仕様	
動作 F/#	F 2.04-2.87 / 電動アイリス制御時 F 2.04-6.0
ズーム比	1.85 / 電動ズームおよび電動フォーカス
プラットフォーム	Fx40用・Fx70用・F80用（別途、レンズアダプターR98014421が必要）、F90用・Fx400用（別途、レンズアダプターR9802623が必要）
投射比	DMDチップ：4K 2.19-4.05:1 / WQXGA 2.50-4.63:1 / WUXGA 2.33-4.32:1 TR：レンズ前面より6mの場合に111.4" 画像サイズ公差：+/-2%
焦点距離	49.52 ～ 91.6 mm
焦点範囲	標準：2.5m ～ 25m（光学）
重量	3.08 kg

生成日:04 Jul 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。