

# Barra ClickShare Pro

Barra de vídeo premium para conferencias inalámbricas atractivas y sin esfuerzo



- **Audio estéreo nítido y de alta calidad**
- **Cámara 4K avanzada con IA**
- **RoomDock con cable para compartir contenido 4K y conectividad alternativa**
- **Interactividad avanzada: touchback, anotación y blackboarding**
- **Producto neutro en carbono**

ClickShare Bar Pro es una barra de vídeo todo en uno, de primera calidad y neutra en emisiones de carbono con funciones avanzadas que permite realizar conferencias inalámbricas atractivas y sin esfuerzo en salas de reuniones pequeñas o de tamaño medio con cualquier plataforma de videoconferencia.

Gracias a sus avanzadas funciones audiovisuales (doble pantalla, compartición de contenidos 4K) e interactivas (touchback, anotaciones, blackboarding), permite un audio cristalino, vistas nítidas y una interactividad mejorada para reuniones en las que todos los participantes se sientan escuchados y vistos. Esta solución ofrece una flexibilidad sin igual, que permite a los responsables informáticos equipar fácilmente sus salas de reuniones. Junto con una garantía de 5 años, la barra reduce globalmente el Coste Total de Propiedad al consolidar todas las funcionalidades de colaboración, audio y vídeo en un potente dispositivo.

## Especificaciones del producto

## BARRA CLICKSHARE PRO

### Especificaciones generales

Sistema operativo	Windows 10 y superior macOS 11 (Ventura) y superior Android v13 y superior (ClickShare App) iOS 16 y superior (ClickShare App)
Requisitos del sistema	Para una experiencia fluida con Microsoft Teams o Zoom Mínimo: Procesador Intel i3 de doble núcleo o AMD Ryzen 7 / 8 GB de RAM / SO: Windows 10 última compilación o Mac OS Mojave última compilación Recomendado: Procesador Intel i5 de 4 núcleos o AMD Ryzen 9 / 8 GB de RAM / SO: Última versión de Windows 11 o Última versión de Mac OS
Salidas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. o 2x 1080p a 30 Hz. Modo HDMI™ 1.4b o 1.4b o USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Entradas de vídeo	4k UHD (3840*2160) a 30 Hz. Modo USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Cámara	4K, 1080p, 720p a 30 fps, zoom 5x/ePTZ, 120°FOV
IA de cámara	Encuadre grupal, encuadre del orador y modo de seguimiento y composición con hasta 4 personas
Salida de audio	2 altavoces estéreo y full dúplex de 10 W, impedancia de 8 ohmios
Captación de audio	6 micrófonos MEMS beamforming con cancelación de eco y ruido de fondo. Rango de captación: máx. 13ft/4 metros
Botones de ClickShare	2
ClickShare app	Escritorio y dispositivos móviles
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Número máximo de conexiones simultáneas (con botones y/o aplicación)	2
Nivel de ruido	Sin ventilador
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red utilizando ClickShare Button
Protocolo de transmisión inalámbrica	IEEE 802.11 a/g/n/ac y IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y barra ClickShare
Banda de frecuencias	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS compatibles en algunos países en modo de integración de red)
Conexiones	1x USB-C 3.1 (DP) a pantalla, 1x entrada de vídeo USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x LAN Ethernet de 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (lateral)
Rango de temperatura	Funcionamiento: de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F) Máxima: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)
Humedad	Almacenamiento: de 0 a 90 % de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85 % de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington (parte trasera e inferior)
Certificaciones	FCC/CE
Compatibilidad e interactividad con pantalla táctil	Si
Conferencia inalámbrica	a través de la aplicación o Button
Vista local	Si
Conexión de red	LAN y WiFi
Gestión y presentación de informes	Si
Garantía	Un año estándar. Cinco años de cobertura mediante SmartCare
<b>Dimensiones de la Unidad Base ClickShare</b>	
Dimensiones (AlxAxPx)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Consumo de energía	Funcionamiento: 5-20W, 65W máx.
Fuente de alimentación	Enchufe estándar de 110/220 V CA o USB-C (parte trasera)
Peso	2500 gr

Generado en: 13 May 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.