

Valkyrie



What is TruePix
TruePix

Especificações técnicas**VALKYRIE**

Especificações gerais	
Resolução	3840 x 2160
Distância entre pontos	1.2
Pixel por módulo	480 x 270 (HxV)
Number of tiles	64
Brilho	>600 Nits
Uniformidade de brilho	>98%
Processamento de imagens	23 bit
Profundidade de cor	16 bit (281 trillion colors)
Contraste	9,000:1
HDR	HLG / HDR10 supported
Escurecimento	0-100%
Alhetas	No
Taxa de atualização	3,840 hz
Taxa de quadro	24 / 25 / 29.97 / 30 / 47.95 / 48 / 50 / 59.94 / 60 / 100 / 119.88 / 120 / 144 Hz
Ângulo de visualização horizontal	160° +/-5°
Ângulo de visualização vertical	160° +/-5°
Controle	Infinipix® Gen2
Comunicação	tbc
3D	3D Supported
Dimensões (LxPxA)	487.92 x 274.48 cm (192.08 x 108 inches)
Peso / Bloco	8.2kg/tile (single PSU) 8.6 kg/tile (dual PSU)
Peso	524.8 kg (single PSU), 550.4 kg (dual PSU)
Umidade de operação	10% -80%
Temperatura de operação	-10°C to +40°C / 14°F to 104°F
Classificação de IP	IP30
Consumo de energia	775 W/m ² (max) = total 16,2kW 273 W/m ² (typ) = total 5,63kW less than 10 W/m ² (standby) = less than 200W total
BTU por hora	2,404 BTU/h/m ² (max) 1,026 BTU/h/m ² (typ)
Requisitos de energia	110-130V/200-240V, 50-60 Hz
Instalação	Self-leveling with surface tolerance compensation
Facilidade de manutenção	Full front & full back service
Substituição do módulo	Automated parallel motorized extraction
Posicionamento do módulo	Guided module placement
Ergonomia	SteadyView driver algorithm to reduce eye fatigu
Certificações	E, UL, FCC class A, RoHS, WEEE, REACH, CCC, RCM
Garantia	3 years, can be extended up to 8 years

Gerada em: 22 Jun 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.