

ClickShare 控制面板

直观的控制面板可与 ClickShare Hub 无线视频会议室系统无缝配对



- 一键启动混合会议——无延迟，无混乱
- 10 米 USB-C 单线连接确保整洁设置
- 可选 CAT 扩展套件，可灵活安装
- 零设置时间，轻松部署和管理
- 10 英寸响应式荧幕，支持多种安装方式

ClickShare 控制面板是 ClickShare Hub 无线视频会议室系统不可或缺的一部分，它提供了一个直观的界面来启动和管理混合会议。只需轻轻一按，即可启动 Microsoft Teams 视频通话，确保流畅高效的会议体验。

预计将于 2025 年底上市。

技术规格

CLICKSHARE 控制面板

一般规格	
触摸屏	10.1 英寸投射电容式触摸屏，具有防指纹和防眩光涂层，支持最多 4 个触摸点，可提高可视性和耐用性
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 尼特
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80°（上/下/左/右）
人体检测传感器	自动检测室内 2 米范围和 90° 视野内的人体运动以唤醒系统。
连接	USB-C
温度范围	0°C -+40°C
湿度	存储：0 至 90% 相对湿度，无冷凝 操作：0 至 85% 相对湿度，无冷凝
防盗系统	Kensington 锁
尺寸（高 x 宽 x 深）	254.5 x 187.9 x 76.9（毫米）
功耗	运行：7.3W（上限）待机：
重量	820 克
ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)	
Cable Length / Diameter	10 米/6 毫米
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1，DP 1.4
Power Delivery	20 瓦
Bend Radius	60 毫米/30 毫米（固定/临时）虽然在处理或布线过程中可以接受最小 30 毫米的弯曲，但不能将其作为永久固定装置保留。
Temperature range	工作温度：-10°C +60°C（+14°F 至 +140°F）存储温度：-20°C 至 +70°C（-4°F 至 +158°F）
Humidity	储存/操作：相对湿度 0 至 85%，无冷凝
Flame rated	VW-1

生成于：09 Sep 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。