

Трубка JAO

Трубка для использования с интеллектуальными терминалами JAO



Трубка JAOHandset изготовлена из антибактериальной пластмассы, обладает удобной для чистки конструкцией, прямым кабелем с компенсатором натяжения и соответствует последним стандартам гигиены и безопасности (совместимость с IEC 60950-1), что делает ее прекрасным инструментом для использования в палатах.

Разработана для удобства пациента

Трубка JAOHandset оснащается тактильной клавиатурой с большими кнопками и превосходной осязательной сенсорной технологией, что обеспечивает удобное, интуитивно понятное управление. Дополнительные функциональные возможности:

- Дополнительные клавиши управления
- Дополнительная кнопка для вызова медсестры
- Поддержка шрифта Брайля для пациентов с нарушениями зрения
- Каркас с рычажным переключателем

Клиническая поддержка

Трубка JAOHandset облегчает работу медсестер и работников клиники в период ухода за пациентом. Благодаря дополнительной кнопке для вызова медсестры и сканеру двумерных штрихкодов для удобства оказания помощи пациенту и его аутентификации, а также для

Трубка JAO Handset облегчает работу медсестер и работников клиники в период ухода за пациентом. Благодаря дополнительной кнопке для вызова медсестры и сканеру двумерных штрихкодов для удобства оказания помощи пациенту и его аутентификации, а также для назначения медицинских препаратов повышается эффективность работы клиники и производительность ее персонала.

К вашим услугам, для вашего удобства

В разработке терминалов и принадлежностей JAO принимали участие специалисты в области программного обеспечения для интерактивного медицинского обслуживания пациентов. Это означает, что мы знаем, как заставить аппаратное и программное обеспечение работать вместе. Мы предлагаем комплект для разработки программного обеспечения & услуги специалистов в области программного обеспечения из отдела разработок, которые вместе образуют идеальный инструментарий для любой палаты. Кроме того, благодаря нашей программе подбора индивидуальной конфигурации мы можем настроить каждый прикроватный терминал в соответствии с вашими требованиями.

Технические характеристики

ТРУБКА JAO

Общие характеристики

Набор микросхем звуковой подсистемы	Подключаемый по USB аудиоконтроллер Работает с помощью применяемых по умолчанию встроенных драйверов для Windows и Linux Звуковая подсистема, совместимая с USB-классом аудиоустройств Кнопочная мембрана, совместимая с USB-классом устройств ввода данных (действует как клавиатура)
Соединяемость	USB 2.0 на специальном соединителе для подключения терминала JAO18 или JAO15 (1 шт.) Изолированные провода вызова дежурного медперсонала для подключения к больничной системе вызова дежурного медперсонала (4-проводной интерфейс) Рычажный датчик для фиксации поднятия телефонной трубки с подставки
Интерфейс пользователя	Многофункциональная тактильная кнопочная мембрана с телефонными кнопками, цифровой клавиатурой, кнопками пульта ДУ (по отдельному заказу) и функцией вызова дежурного медперсонала Поддержка шрифта Брайля Стандартные телефонные кнопки с телефонной клавиатурой и кнопками поднятия трубки и отбоя (По отдельному заказу) кнопки пульта ДУ на кнопочной мембране для управления громкостью, каналами и меню навигации (По отдельному заказу) кнопка вызова дежурного медперсонала на кнопочной мембране с поддержкой шрифта Брайля и индикатором состояния (По отдельному заказу) встроенный сканер 2D-штрихкодов с кнопкой SCAN
Звук	Встроенный динамик телефона Встроенный микрофон телефона
Medical environment considerations	Корпус из антибактериальной пластмассы Легкость очистки Эргономичный дизайн Прямой кабель длиной 1 м с компенсатором натяжения
Сертификаты	CE, FCC
Цветность	Защитная панель Barco White, переднее стекло с черной рамкой
Габариты	174 x 55 x 25 мм
Вес	Прибл. 180 г (только с трубкой; в полнофункциональной версии доступны все кнопки и сканер штрихкода)
Монтаж	Поставляется с подставкой и фиксированным прямым безопасным кабелем с компенсатором натяжения Совместимо с JAO 15 и JAO 18, можно закрепить с левой или правой стороны терминала
Потребляемая энергия	Питание по USB: 5 В, 2 А
Гарантия	Стандартная гарантия 24 мес. Доступны контракты с расширенной гарантией до 5 лет.
Аксессуары	
Service calls	Кнопка вызова дежурного медперсонала на кнопочной мембране с поддержкой шрифта Брайля и индикатором состояния Изолированные провода вызова дежурного медперсонала для подключения к больничной системе вызова дежурного медперсонала (4-проводной интерфейс: 2 провода для кнопки переключателя, 2 — для индикатора состояния) Доступно по номеру артикула
Сканер штрихкодов	Встроенный сканер 2D-штрихкодов с кнопкой SCAN Доступно по номеру артикула
WiFi	Кнопки пульта ДУ на кнопочной мембране с управлением громкостью, каналами и меню навигации Доступно по номеру артикула

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO