

Netgear XSM7224S

24포트 10GE 네트워크 스위치



- IP를 통한 비압축성 비디오 구성
- 아주 낮은 대기 시간
- 의료용

IP를 통한 낮은 대기 시간의 비압축성 비디오 구성

Netgear 24포트 10GE 스위치는 낮은 소음을 발생하고 소형이지만 정확한 초점을 보장하는 소형 Nexxis 설치를 위한 백본 인프라입니다.

Netgear 스위치는 Barco의 Nexxis 솔루션에 포함되어 있어서 디지털 수술실 및 캐스랩(Cath Lab)에서 사용할 수 있는 뛰어난 네트워크 시각화를 제공합니다. Nexxis 어댑터는 까다로운 의료 환경에서 사용하기에 적합하고 최고의 성능 표준을 준수하면서 OR에서 간편성과 유연성을 제공합니다.

기술 사양

NETGEAR XSM7224S

일반 사양	
네트워크 용량	10GE 비차단 양방향(480GE 백플레인, 357Mpps) 24개
네트워크 인터페이스	광섬유 20개 + 광섬유 또는 전기 RJ45 4개 10GE/1GE 자동 감지
지연	종단간: < 2µsec @ 10GE
L2 전송	L2 유니캐스트 및 멀티캐스트 브리징 1K VLANs, IGMP v2/3 멀티캐스팅(스누핑, 프룩시) 스패닝 트리(802.1w, s, D MSTP)
보안	MAC@, IP@, 프로토콜 기반의 1K ACL MAC 필터링, 포트 잠금 IEEE 802.1x 포트 액세스 인증(RADIUS) SSH, SNMPv3
크기	w x d x h : 440 x 431 x 43mm(17.3 x 17 x 1.7인치)
무게	6.3Kg(13.89lb)
전력 소비	195.2W 최대 100–240V AC, 50–60Hz
소음도	44dB @ 25°C 주변 온도(음향 노이즈 ANSI-S10.12)
신뢰성	이중화 팬 장치 및 스페어 PSU(옵션) MTBF: •180,178시간(~20.5년) @ 25°C 주변 온도 •68,419시간(~7.8년) @ 55°C 주변 온도
환경	작동 조건: •온도: 0° ~ 50°C(32° ~ 122°F) •습도: 최대 90% 상대 습도, 비응축 •고도: 최고 3,000m(10,000피트) 보관 조건: •온도: - 4° ~ 158°F(-20° ~ 70°C) •습도: 최대 95% 상대 습도, 비응축 •고도: 최고 3,000m(10,000피트)
EMC	CE mark, 상업용 FCC Part 15 클래스 A, VCCI 클래스 A 클래스 A EN 55022(CISPR 22) 클래스 A 클래스 A C-Tick EN 50082-1 EN 55024
안전	CE mark, 상업용 CSA 인증(CSA 22.2 #950) UL 승인(UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950

작성일: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

