

Панель управления ClickShare

Интуитивно понятная панель управления, которая легко интегрируется с беспроводными системами видеоконференцсвязи ClickShare Hub



- Начните гибридную встречу одним нажатием — без задержек и путаницы
- Ничего лишнего: для подключения используется только один кабель USB-C длиной 10 м
- Дополнительный комплект удлинителя CAT для гибкой установки
- Нулевое время настройки, простота развертывания и управления
- 10-дюймовый отзывчивый экран с несколькими вариантами

Панель управления ClickShare является неотъемлемой частью беспроводной системы видеоконференций ClickShare Hub и обеспечивает интуитивно понятный интерфейс для запуска и управления гибридными совещаниями. Одним нажатием вы можете запустить видеозвонок Microsoft Teams, гарантируя бесперебойную и эффективную работу совещания.

Ожидается, что он будет доступен в конце 2025 года.

Технические характеристики

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CLICKSHARE

Общие технические характеристики

Сенсорный экран	10.1-inch projected capacitive touchscreen with anti-fingerprint and anti-glare coatings, supporting up to 4 touch points for enhanced visibility and durability
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300 nits
Contrast Ratio	1000:1
Viewing angle	80° (Up/Down/Left/Right)
Датчик обнаружения человека	Automatically detects in-room human movement within a 2-meter range and 90° field of view to wake the system.
Соединения	USB-C
Диапазон температур	0°C -+40°C
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Противоугонная система	замок Кенсингтона

Размеры базового блока ClickShare

Размеры (ВхШхГ)	254,5 x 187,9 x 76,9 (мм)
Потребляемая мощность	Рабочий режим: 7,3 Вт (макс.) Режим ожидания:
Вес	820 г

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1, DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm (Fixed/Temporarily) While a minimum bend of 30mm is acceptable during handling or routing, it must not be maintained as a permanent fixture.
Temperature range	Operating: -10°C + 60°C (+14°F to +140°F) Storage: -20°C to +70°C (-4°F to + 158°F)
Humidity	Storage/Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing
Flame rated	VW-1

Создано: 30 Jul 2025

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

