



IBX1.2

1.25mm 픽셀 피치, 고해상도 실내 LED 디스플레이, 매우 비용 효율적



- 16:9 화면 비율, 27인치 타일
- 탁월한 이미지 품질 프레젠테이션
- 낮은 전력 소비
- 제품 가동 시간 극대화

새로운 IBX 시리즈는 Barco의 실내 고해상도 LED 타일 포트폴리오를 더욱 확장합니다. 픽셀 피치 범위 1.2mm에서 1.8mm 사이의 27인치 타일 덕분에 매끄러운 고품질 화면을 보여주며, 시리즈에는 LED 월의 신뢰성을 극대화하는 데 필요한 모든 기능이 담겨 있습니다.

우수한 시청 경험

각 타일의 화면 비율이 16:9이므로 기본 Full HD 또는 UHD 화면을 쉽게 만들 수 있습니다. 따라서 가장 널리 쓰이는 포맷으로 압축된 부분이나 사용하지 않는 캔버스 없이 풀 화면 디스플레이가 가능합니다. 이 LED 타일은 벽 장착용으로 설계되었기 때문에 전면에서 완전히 접근할 수 있는 깊이가 얁습니다.

스크린은 최적의 색 영역대, 그레이 레벨 및 디테일 표현을 제공하도록 개선되었으며 완벽한 평탄도와 넓은 시야각을 위해 설계되었습니다. IBX 시리즈는 또한 선택적인 원격 모니터링, 제어 및 자동 보정 기능을 제공하여 전체 벽이 언제든지 완벽하게 균일한지 확인합니다.

최고의 비용 효율성

경쟁 모델에 비해 전력 소비가 낮은 IBX 시리즈는 전기 요금으로 예산을 낭비하지 않도록 해줍니다. 또한 IBX 시리즈 제품의 모든 구성 요소는 고품질 소재로 전체 화면의 긴 서비스 수명과 최고의 비용 대비 성능을 보장합니다. 실제 모습과 동일한 성능을 자랑합니다.

기술 사양**IBX1.2****일반 사양**

픽셀 피치	1.25mm
타일당 화소	480 x 270px(H x V)
밝기	600니트
LED 수명	100,000시간(50% 밝기까지)
화소 밀도	640000(픽셀/m ²)
리프레시 속도	3,840Hz
내부 처리	16비트
수평 시야각	160°(@ 50% 밝기)
수직 시야각	160°(@ 50% 밝기)
밝기 균일도	>97%
명암비	8000:1
전력 소비	200 W/m ² (평균.) 600 W/m ² (최대.)
열 소산	682BTU/h/m ² (일반) 2,046BTU/h/m ² (최대)
작동 전압	90VAC~264VAC, 50~60Hz
이중 전원 공급 장치(선택 사항)	예(옵션)
작동 온도	-20°C ~ +50°C
작동 습도	10 ~85%
IP 등급	IP20
크기	600 x 337.5 x 25 mm (W x H x D)
무게/타일	7.5kg(단일 PSU) 8kg(이중 PSU)
소재	캐비닛: 다이 캐스트 알루미늄
설치	전면/후면 액세스
용이성	전면 서비스
인증	BIS

작성일: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.