

ClickShare X-Display 86"

ClickShare X-Display, progettato per supportare l'uso dei dispositivi individuali (BYOM), integra funzionalità audio, video e di visualizzazione avanzate per offrire un'esperienza di riunione ibrida impeccabile.



- Array di 16 microfoni con una portata di 12 metri per un'acquisizione audio precisa
- Riduzione del rumore basata sull'intelligenza artificiale, mascheramento del suono basato sull'intelligenza artificiale e cancellazione dell'eco
- Suono stereo immersivo di alta qualità
- Fotocamera ultra-nitida 4K da 50 megapixel
- Display antiriflesso ad alta luminosità da 400 nit per immagini nitide
- Espandibile con una varietà di periferiche di

Specifiche tecniche

CLICKSHARE X-DISPLAY 86"

della sala

Dimensione	86 pollici
Tipo	LCD
Risoluzione	Risoluzione 4K Ultra HD (3.840*2.160)
Rapporto di contrasto	1200:1
Luminosità	400 cd/m2 (tipico)
Gamut di colore	90% NTSC (tipico)
Precisione del colore	ΔE
Tipo di retroilluminazione	D-LED
Pannello	<ul style="list-style-type: none">• Antiriflesso• Anti-interferenza della luce ambiente, display più chiaro
Frequenza di aggiornamento	60 Hz

Telecamera

Pixel	50 MP
Sorgente del sensore	SONY
Risoluzione	4K, 1080p, 720p a 30 fps
Campo visivo	99°
Dimensione del pixel	1,0 micron
ZOOM	Zoom digitale 5x
WDR	Si
Correzione della distorsione	Si
Tappo dell'obiettivo	Copertura scorrevole manuale

Funzione Intelligenza Artificiale

Inquadratura di gruppo	Si
Modalità di composizione	Si (fino a 8 persone)
Inquadratura degli altoparlanti	Si
Monitoraggio intelligente	Si (inquadratura dei relatori con vista panoramica)
Schermo sonoro AI	Si (30°/60°/90°/180° -4 livelli disponibili)
Altoparlante AI adattivo	Si (a seconda del diverso ambiente acustico della sala riunioni, l'effetto sonoro dell'altoparlante viene regolato automaticamente per adattarlo alla sala riunioni in uso)

Microfono

Quantità	16 microfoni MEMS beamforming
Elaborazione audio accelerata tramite hardware	Si
Distanza di rilevamento	Fino a 12 metri
Angolo di ripresa del suono	180°
Cancellazione dell'eco	Si
Soppressione del rumore	180°
Controllo automatico del guadagno	Si (è possibile eliminare più di 300 tipi di rumore)
Dereverberazione	Si

Altoparlante

Canale	Stereo a 2.1 canali
Quantità	5 unità altoparlanti (altoparlanti per bassi separati)
Dominio della frequenza	60 Hz a 20 kHz
Potenza di uscita	2x15W+20W
Posizione	Superiore

Specifiche generali

Dimensioni (L*P*A)	1.932*82,5*1.175 mm
Peso	62,3 kg (peso lordo) 47 kg (peso netto)

Capacità di espansione

Supporto per microfono esteso (modalità a cascata)	Si (fino a 4 ClickShare Wireless Speakerphone)
Periferiche USB di terze parti	Si
OPS	CX-M (opzionale)

Conessioni

Ingresso HDMI	2HDMI 2.0
USCITA HDMI	1HDMI 2.0 / 2HDMI 1.4
USB-C (anteriore)	1Anteriore
USB-C (scheda)	1 (scheda)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (solo per l'aggiornamento X-Display)
RJ45 (ingresso microfono)	1 (connessione a ClickShare Wireless Speakerphone)
Uscita audio	1SPDIF

Specifiche tecniche**CLICKSHARE X-DISPLAY 86"**

RS232	1 DB9, 1
RJ45 (1 Gbps)	2 Ethernet
Accessori	
Cavo	Cavo di alimentazione x 1
Telecomando	1
Staffa a parete	Si
Supporto da pavimento	Opzionale
Scatola di conservazione	Si
Cavo Tipo-C	Si
Alimentazione	
Power Supply	AC100 a 240 V, 50/60 Hz
Cavo di alimentazione	Cina, lunghezza 3 metri
Consumo energetico massimo in esercizio	< 320W
Consumo energetico massimo in standby	< 0,5 W
Ambiente	
Temperatura di funzionamento	0 °C ~ 40 °C
Umidità di funzionamento	10 ~ 90% umidità relativa
Umidità di stoccaggio	10 ~ 90% umidità relativa
Temperatura di conservazione	-20°C~60°C
Altitudine	5.000 metri
Conformità	
EMC/Sicurezza	CCC/CE
Energia	Etichetta energetica cinese (2)
RoHS	Cina RoHS

Generato il: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.