

# QSD(0.8:1) Lens



**Technische Daten****QSD(0.8:1) LENS****Allgemeine Daten**

Distortion	< 1%
EFL	177 mm / 6.97"
Length	221 mm / 8.7"
Max Diameter	188 mm / 7.4"
Net Weight Dimensions	3.7 kg / 8.2 lbs
Projection Distance	1.03 -4.7 m / 40 -187"
Relative Luminance	100%
Resolution	MTF > 80% @ 2.4 lp / mm 6 lp / "
Screen Width (min / max)	1 -6 m / 39 -236"
Projektionsverhältnis	0.8

Generiert am: 06 Jan 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).