


# OSRAM 4.000W/DHP L



For more information contact Barco.

**Especificações técnicas****OSRAM 4.000W/DHP L****Especificações Gerais**

Fornecedor	OSRAM
Números de pedido do fornecedor	XBO 4000 W/DHP L OFR
Horas de garantia	1.300

Gerada em: 09 Jan 2025

© 2025 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**