

Lente FLDX 0.38 : 1 UST 90°

WUXGA 1,12-1,58:1 WQXGA/4K 1,20-1,70:1 F80: 1,68-2,38: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requiere el adaptador para lentes FLD/FLD+)



Especificaciones del producto**LENTE FLDX 0.38 : 1 UST 90°**

Especificaciones generales	
Tipo de lente	FLDX 0,38:1 UST 90°
Relación focal	2.4
Relación de zoom	1
Plataformas	F35, FL40, F70, F80 *, F90 y G100** *Para usar con F80: la lente requiere un adaptador de lente (R98014421) **Para usar con G100: la lente necesita un adaptador de lente (R9802360) y un sistema de soporte de lente (R9802365)
ratio de desplazamiento	Chip DMD WUXGA (F35, FL40, F70, F90 y G100): 0,38 : 1 WQXGA (F35, FL40, F70 y F90): 0,41 : 1 WQXGA+ (F80): 0,54 : 1 Tolerancias de tamaño de imagen +/-2 %
Distancia focal	8,2 mm
Rango de enfoque	133"-400" estándar para F80 y 200" – 600" para F35, FL40, F70, F90 y G100
Distancia de proyección	1,6-5 m
zoom motorizado	N/D
foco motorizado	Sí
peso	Neto: 6,6 kg Bruto: 9,7 kg

Generado en: 03 Nov 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.