

# 配备 Tally 讯号系统的 ScreenPRO-II 控制器

ScreenPRO-II 控制器允许用户远程操作更多四个 ScreenPRO-II 无缝切换器，既可与每个 ScreenPRO-II 单独连接，也可群连接。



## 技术规格

## 配备 TALLY 讯号系统的 SCREENPRO-II 控制器

### 一般规格

视频路由	输入性能: 更多 16 个输入信号源 输出设备: 1-4 ScreenPRO II 处理器 外部路由器控制: 更多 3 个外部路由器: 1 个模拟、1 个 SDI/HDSI、1 个 DVI
操作控制	显示屏: 3.8" LCD 触摸显示屏 操纵杆: 3 轴 (X、Y 和 Z) T-Bar 灯: 模拟 T-Bar 灯, 平滑移动 预设值: 36 (6 页, 6 个预设值/页) 输出设备: 总共 8 个输出设备 (4 个 ScreenPRO II 和 4 个 AUX)
控制/遥控	以太网: 1 个 RJ-45 (F) 接头, 运行 10/100 Base-T, 半/全双工传输 (带自检) 以太网通信协议: ICMP (ping), TCP/以太网协议 CP/IP, Telnet 序列控制端口: 2-RS-232 端口, 每个端口为 9 针 D 型母头 波特率和通信协议: 115K 波特、8 比特、1 停止位, 无奇偶校验 键盘端口 (可选): PS/2 接头 Tally (可选): DB-25 公头, 干式接点继电器闭合: 1 安培/30 VDC; 5 安培/125 VDC 备份选项: 可拆除媒体卡, 符合 1 类 Compact Flash 标准
附件	尺寸: 5.95" (高) X 17.0" (宽) X 10" (深) (高 2U, 全桁架宽); 15.13 厘米 (高) X 43.2 厘米 (宽) X 25.4 厘米 (厚) 重量: 12 磅 (5.45 千克) 控制台灯: XLR 型接头
环境	温度: 0-40° C 环境湿度: 0-95% (无冷凝) 电源类型: 100-240 VAC -50/60 Hz 自动选择 1.0A (更大)
远程程序	序列控制端口: RS-232, 9 针 D 型母头 波特率和通信协议: 115kb/秒、8 比特、1 停止位, 无奇偶校验

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。