

Bastidor de instalación G100

Armazón de aparejo para la serie G100



Bastidor de aparejo para la serie G100 (*)

(*) Cuando la lente UST (R9802360) se combina con el bastidor de instalación G100 (R9802681), se requiere un desplazamiento mínimo de la lente para evitar sombras. En relación con la posición central, el objetivo debe desplazarse hacia arriba un mínimo del 8%, y hacia la derecha un mínimo del 21% (100% = la mitad de la altura/anchura de la imagen). También debe retirarse la barra delantera desmontable del bastidor.

No es recomendable utilizar el bastidor de montaje G100 cuando se construye un montaje apilado doble utilizando la lente UST

Especificaciones del producto**BASTIDOR DE INSTALACIÓN G100****Especificaciones generales**

Size	88,7 x 78,3 x 43,3 cm / 34,9 x 30,8 x 17,1 pulg.
Weight	25,4 kg / 56 lbs

Generado en: 28 Apr 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

www.barco.com

BARCO