

# Bastidor de instalación G100

Bastidor de instalación para la serie G100



Bastidor de instalación para la serie G100 (\*)

(\*) Cuando la lente UST (R9802360) se combina con el bastidor de instalación G100 (R9802681), se requiere un desplazamiento mínimo de la lente para evitar sombras. En relación con la posición central, la lente debe desplazarse hacia arriba un mínimo del 8 % y hacia la derecha un mínimo del 21 % (100 % = la mitad de la altura/ancho de la imagen). También se debe quitar la barra frontal extraíble del marco.

No se recomienda usar el bastidor de instalación G100 al instalar una configuración de doble apilado usando la lente UST

**Especificaciones del producto****BASTIDOR DE INSTALACIÓN G100****Especificaciones generales**

tamaño	88,7 x 78,3 x 43,3 cm / 34.9 x 30,8 x 17,1 pulg.
peso	25.4 kg / 56 lbs

Generado en: 15 Mar 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.