

ClickShare Hub Core + Sennheiser TeamConnect Bar S

小規模会議室でのコラボレーションを強化するMicrosoft Teams Roomバンドル。



- ワイヤレスプレゼンテーション: USB-C DisplayPort™を備えた1つの次世代ClickShare Buttonによる4Kコンテンツ共有
- Microsoftデバイスエコシステムプラットフォーム (MDEP) 上に構築
- 高度なAI機能を搭載した4K Ultra HDカメラ
- 4つのマイクと2つのスピーカーによる高品質のオーディオ

ClickShare Hub CoreとSennheiser TeamConnect Bar Sのバンドルは、小規模会議室向けの認定Microsoft Teams Roomsソリューションです。簡単なワイヤレス会議、4Kコンテンツ共有、鮮明なオーディオ、高品質のビデオを提供します。参加者は優れた会議体験を享受でき、IT管理者はセキュリティ、コンプライアンス、標準化された統合のメリットを享受できます。

技術仕様**CLICKSHARE HUB CORE + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR Sルームシステム****一般仕様**

オペレーティングシステム	Windows 10以降、macOS 14 (Sonoma) および15 (Sequoia)
システム要件	最小: Intel Core i3またはAMD Ryzen 5、8GB RAM、Windows 10 20HS、Intel Core i3またはApple Silicon M1、8GB RAM、macOS 11 Big Sur 推奨: Intel Core i5/Ultra 5またはAMD Ryzen 7、8GB RAM、Windows 11 最新ビルド、Apple Silicon M3、8GB RAM、macOS最新ビルド
ビデオ出力	HDMI: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (コントロールパネル): HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
ビデオ入力	4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
オーディオ出力	USB-A 2.0/3.0、USB-C 2.0/3.0、HDMI 2.0
ClickShareボタン	ClickShareボタン第5世代1個
ClickShare アプリ	デスクトップ
画面に同時に表示できるソースの最大数	1
ノイズレベル	最大25 dBA @ 30°C
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/beおよびIEEE 802.15.1 BT 5.3
Reach	ClickShare ButtonとClickShare Base Unit間の距離は最大30m (100フィート)
周波数帯域	2.4GHz、5GHz、6GHz DBS/HBS (一部の国ではDFSチャンネルがサポートされています)
接続	背面: 1GbitイーサネットLAN x1、USB-C Power Delivery 3.1 EPR x1 (電源アダプタ用)、HDMI 2.0出力x1、USB-A 2.0/3.0 x1、USB-C 2.0/3.0 x1、USB-C 2.0/3.0デバイス、+ USB-C DisplayPort™ 出力x1、USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™出力x1、前面: USB-C 2.0/3.0 x1
温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管時: 相対湿度0~90%、結露なし 動作時: 相対湿度0~85%、結露なし
盗難防止システム	ケンジントンロック
証明書	FCC/CE
ネットワーク接続	LAN
管理と報告	はい、XMS Cloud
保証	3年標準
寸法 (高さx幅x奥行き)	37 * 180 * 180 (mm)
消費電力	動作時: 140W (最大)
電源	外付けUSB-C充電器100W (PD3.0 SPR)、180W (PD3.1 EPR)
重量	720グラム

ClickShare 10M 20W USB-C AOC Cable (Directional)

Cable Length / Diameter	10M / 6mm
Interface	USB Type-C 3.2 Gen1、DP 1.4
Power Delivery	20W
Bend Radius	60mm/30mm (固定/一時的) ハンドリングやルーティング中に30mmの最小曲げが許容されますが、恒久的な固定具として維持することはできません。
Temperature range	動作時: -10°C ~ 60°C (+14°F ~ +140°F) 保管時: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ + 158°F)
Humidity	保管/動作: 相対湿度0~85%、結露なし
Flame rated	VW-1

技術仕様**CLICKSHARE HUB CORE + SENNHEISER TEAMCONNECT BAR Sルームシステム**

Power supply	
AC Input	100-240V~50-60Hz 1.4A
DC Output	最大100W (20V 5A) / 45W (15V 3A) / 36W (12V 3A) / 27W (9V 3A) / 15W (5V 3A)
Output Plug	USBタイプC
Input AC Type	IEC60320-C6
Energy Efficiency Level	DOE規格レベルVIIに準拠
Altitude	5,000メートル
DC cable length	1.5m
Power cord	
Color	黒
Length	0.5メートル
Plug Type	EU / 米国 / 英国 / 中国 / スイス / インド / 南アフリカ / オーストラリア / ニュージーランド
Connector Type	IEC60320-C5
Control Panel	
Touchscreen	10.1インチの投影型静電容量式タッチスクリーンは、指紋防止および反射防止コーティングが施され、最大4つのタッチポイントをサポートし、視認性と耐久性を向上します。
Resolution	1280*800 @60Hz
Brightness	300ニット
Contrast ratio	1000:1
Viewing angle	80° (上/下/左/右)
Human detection sensor	2メートルの範囲内、90度の視野内で室内の人の動きを自動的に検出し、システムを起動します。
Connections	USB Type-C 2.0、DisplayPort Alt Mode、PD3.0 最適なパフォーマンスを得るために、付属のClickShare 10M USB-C AOCケーブルの使用を推奨します
Anti-theft system	ケンジントロック
Temperature range	動作時: 0°C + 40°C (+32°F ~ +104°F) 保管時: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ + 140°F)
Humidity	保管時: 相対湿度0~90%、結露なし 動作時: 相対湿度0~85%、結露なし
Dimensions (HxWxD)	254.5 x 187.9 x 76.9 (mm)
Power consumption	接続されたベースユニットからUSB経由で電源供給 動作時: 7.3W (最大) スタンバイ時:
Weight	820グラム

生成日:11 Mar 2026

© 2026 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。