

Laser Screen 2.4

Разработан для раскрытия всего потенциала лазерной проекции от Barco.



- Улучшенное качество изображения
- Необычайная четкость
- Еще лучшая однородность
- И 2D, и 3D
- Эффективная устойчивость

Новый лазерный экран Barco Laser Screen 2.4 был разработан для дополнения и расширения возможностей лазерных проекторов от Barco. Лазерная пара гармонично работает, расширяя и увеличивая возможности визуального восприятия. Новый лазерный экран Barco Laser Screen 2.4 был разработан для дополнения и расширения возможностей лазерных проекторов от Barco. Лазерная пара гармонично работает, расширяя и увеличивая возможности визуального восприятия. Новый лазерный экран Barco Laser Screen 2.4 был разработан для дополнения и расширения возможностей лазерных проекторов от Barco. Лазерная пара гармонично работает, расширяя и увеличивая возможности визуального восприятия. Новый лазерный экран Barco Laser Screen 2.4 был разработан для дополнения и расширения возможностей лазерных проекторов от Barco. Лазерное согласование обеспечивает гармоничную работу пары устройств, поднимая возможности визуализации на недостижимо высокий уровень.

Кинематографическое великолепие

Значительно улучшите возможности демонстрации кино с помощью лазерного экрана Barco Laser Screen 2.4. Созданный на основе многолетнего передового опыта, обширных знаний в области кинотехнологий и собственных инноваций, этот экран сконструирован,

Значительно улучшите возможности демонстрации кино с помощью лазерного экрана Barco Laser Screen 2.4. Созданный на основе многолетнего передового опыта, обширных знаний в области кинотехнологий и собственных инноваций, этот экран сконструирован, чтобы максимально раскрыть весь потенциал лазерной проекции в современных кинотеатрах.

Производительность лазера

Когда вы соедините новый экран с лазерной проекцией Barco, результатом станет беспрецедентное визуальное качество, которое заметите вы и ваша аудитория.

Сочетание лучшей технологии лазерной проекции с Barco Laser Screen 2.4 обеспечивает демонстрацию лазерными проекторами на новом уровне как в 2D, так и в 3D.

Опыт

Новый киноэкран Barco, разработанный и протестированный экспертами в области кино, порадует кинозрителей по всему миру.

Технические характеристики**LASER SCREEN 2.4****Общие технические характеристики**

Усиление	2.4: 23°HGA
Коэффициент «сигнал-шум»	220+
Перфорация	Micro-perforated (3.5% void)
Поверхность	Textured PVC with High Gain Coating
Ширина материала	54" – 1.4 m
Толщина	Approx. 0.0154" – 0.39 mm
Вес	Approx. 0.0154" – 0.39 mm
Огнестойкость	NFPA-701, M3, BS 5867 Part 2: 2008 Type B, B1 Please contact us for additional certification requirements
окантовка	PVC grommets every 9 inches center to center Pipe pockets, Velcro, snaps and other edging options available upon request
Упаковка	Rolled on a cardboard tube into a highly resistant carton
Гарантийный срок	24 Months

Создано: 17 Oct 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO