


# Laser Screen 2.4

Разработан для раскрытия всего потенциала лазерной проекции от Barco.



- Улучшенное качество изображения
- Необычайная четкость
- Еще лучшая однородность
- И 2D, и 3D
- Эффективная устойчивость

Новый лазерный экран Barco Laser Screen 2.4 был разработан для дополнения и расширения возможностей лазерных проекторов от Barco. Лазерная пара гармонично работает, расширяя и увеличивая возможности визуального восприятия. Новый лазерный экран Barco Laser Screen 2.4 был разработан для дополнения и расширения возможностей лазерных проекторов от Barco. Лазерная пара гармонично работает, расширяя и увеличивая возможности визуального восприятия. Новый лазерный экран Barco Laser Screen 2.4 был разработан для дополнения и расширения возможностей лазерных проекторов от Barco. Лазерная пара гармонично работает, расширяя и увеличивая возможности визуального восприятия. Новый лазерный экран Barco Laser Screen 2.4 был разработан для дополнения и расширения возможностей лазерных проекторов от Barco. Пара, согласованная с помощью лазера, работает гармонично, улучшая и возвышая то, что визуально возможно.

## **Кинематографическое великолепие**

Значительно улучшите возможности демонстрации кино с помощью лазерного экрана Barco Laser Screen 2.4. Созданный на основе многолетнего передового опыта, обширных знаний в области кинотехнологий и собственных инноваций, этот экран сконструирован, чтобы максимально раскрыть весь потенциал лазерной проекции в современных кинотеатрах.

**Производительность лазера**

Когда вы соедините новый экран с лазерной проекцией от Barco, результатом станет непревзойденное визуальное качество, которое заметите как вы, так и ваша аудитория.

Сочетание лучшей технологии лазерной проекции с Barco Laser Screen 2.4 обеспечивает демонстрацию лазерными проекторами на новом уровне как в 2D, так и в 3D.

**Опыт использования**

Новый киноэкран Barco, разработанный и протестированный экспертами в области кино, порадует кинозрителей по всему миру.

**Технические характеристики****LASER SCREEN 2.4**

Общие характеристики	
<b>Gain</b>	2.4: 23°HGA
<b>Signal to noise ratio</b>	220+
<b>Perforation</b>	Micro-perforated (3.5% void)
<b>Surface</b>	Textured PVC with High Gain Coating
<b>Material width</b>	54" – 1.4 m
<b>Thickness</b>	Approx. 0.0154" – 0.39 mm
<b>Weight</b>	Approx. 0.0154" – 0.39 mm
<b>Fire retardancy</b>	NFPA-701, M3, BS 5867 Part 2: 2008 Type B, B1 Please contact us for additional certification requirements
<b>Edging</b>	PVC grommets every 9 inches center to center Pipe pockets, Velcro, snaps and other edging options available upon request
<b>Packaging</b>	Rolled on a cardboard tube into a highly resistant carton
<b>Warranty period</b>	24 Months

**Создано: 13 Май 2024**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).