

PDS-902 3G

비용 효율적인 고품질의 라이브 이벤트용 스크린 스위칭



- 간편한 설치 및 작동
- 뛰어난 가격/성능 비율
- DVI 및 아날로그 커넥터를 통한 동시 프로그램 출력

PDS 시리즈는 높은 품질과 간편한 사용 및 더 많은 디지털 입력을 포함한 빠르고 부드러운 스위처와 함께 저렴한 가격을 원하는 오늘날의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 간단한 설치 및 조작이 가능한 PDS는 라이브 이벤트, 이사회실, 호텔 연회장, 교회/성당, 교육/강의 시설 및 고정 설치 분야에 가장 적합합니다.

EDID 1.3 specification supported

PDS-902 3G 모델은 풀 HDCP 1.0 지원 DVI-I 입력 4개, 3G/HD/SD SDI 1개, 범용 아날로그 입력 4개를 갖추고 있습니다. 모든 아날로그 및 DVI 입력은 EDID 1.3 사양을 지원합니다. 사용자는 프레젠테이션 진행 시 LOGO 소스로 사용할 수 있는 이미지를 최대 3개까지 캡처하여 저장할 수 있습니다. 내장형 테스트 패턴도 제공됩니다.

Preview output

PDS-902 3G는 DVI 및 아날로그 커넥터를 통해 동시 프로그램 출력을 제공합니다. 또한 SD/HD/3G 속도를 지원하는 SDI 출력과 Barco 프로젝터에 쉽게 연결할 수 있는 BarcoLink가 포함되어 있습니다. 또한 스위처는 프로그램 출력과 다른 해상도로 설정할 수 있는 미리보기 출력을 제공합니다. 사용자는 프리뷰 출력 프로그램에서 프로그램, 프리뷰 또는 테스트 패턴 3개 신호 중 하나를 선택할 수 있습니다.

PDS 시리즈는 InfoComm 2013에서 Commercial Integrator BEST 어워드를 수상했습니다.

Processing

- 빠른 소스 획득
- 빠른 심리스 전환
- Encore 및 ScreenPRO-II 컨트롤러의 보조 제어

- 최대 3개의 로고 저장/호출 기능
- 짧은 비디오 지연 시간
- USB를 통한 소프트웨어 다운로드

Inputs

- NTSC/PAL부터 WUXGA까지의 모든 해상도(모든 HD 해상도 포함)
- 아날로그 및 DVI 소스에 대한 EDID 지원
- DVI, 아날로그, SDI 3G/ HD/SD 및 BarcoLink
- 모든 DVI 소스에 대한 HDCP 1.0 지원

Preview and program outputs

- 480p부터 WUXGA/HD까지의 모든 프로그레시브 해상도
- DVI, 아날로그, SDI 3G/HD/SD 및 BarcoLink
- 전체 화면 출력 및 PIP
- 듀얼 PIP 모드
- 9x2 매트릭스 모드
- 줌 및 늘여서 맞추기 모드
- HDCP 호환 디스플레이 지원
- 내장형 테스트 패턴
- 프로그램 및 미리보기 출력을 위해 독립된 해상도

Mechanical

- 자동 범위 전원 공급 장치
- 슬림 1 RU 높이
- 폭: 19" 랙

기술 사양

PDS-902 3G

일반 사양

라이브 효과 캔버스	HD 출력 2개
비디오 입력	고정 입력 9개 <ul style="list-style-type: none">HD-15를 통한 아날로그 4개(VGA 커넥터)DVI-I 입력 4개(아날로그 및 DVI 둘 다 지원)3G SDI 입력 1개
비디오 출력	<ul style="list-style-type: none">DVI 2개(미리보기 및 프로그램),HD-15 2개(VGA)(프리뷰 및 프로그램)3G SDI 1개(프로그램만 해당)
젠록	해당 없음
프로그램 출력	HD-15, DVI 또는 3G-SDI를 통한 프로그램 출력 1개 프리뷰/Matrix 출력 1개
스케일 조정 보조 출력	해당 없음
믹서	믹서 1개 또는 PIP 2개
스틸 스토어	3
레이어 효과	<ul style="list-style-type: none">미리보기와 전체 화면 믹싱 전환PIP 모드, 매트릭스 출력 모드
멀티뷰어	다음 소스를 표시하는 단일 프리뷰 출력입니다. 프리뷰 출력은 Matrix 모드의 프로그램 출력이 됩니다.
확장성	해당 없음
HDCP	HDCP 규정 준수
컨트롤	이더넷 RJ-45, 10/100Mbps Autosense 컴퓨터, 태블릿, 스마트폰(웹 브라우저 사용) 제어 기능은 다음과 같습니다. 소스 입력 구성, 출력 형식 선택, 테스트 패턴 선택, 전환 효과 선택 및 제어
용이성	현장 교체 가능한 DVI 커넥터
크기	<ul style="list-style-type: none">높이: 4.4cm(1.75") - 1 RU 랙 장착폭: 48.26cm(19")깊이: 36.2cm(14.25")
무게	5.67kg / 12.5lbs
전원	입력 전원: 최대 100-240 VAC 50/60Hz 2a
주위 온도	0-40°C / 32-104F
주위 습도	0-95% 비응축(비작동) 0-85% 비응축(작동)
보증	3년 부품 및 인력 보증

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.