

# RLM H5 表演者

凭借其紧凑的设计和密封的光学元件，RLM G5 Performer 已被证明是适合租赁和舞台市场的理想全能投影机。



**技术规格****RLM H5 表演者**

一般规格	
光输出	4500 ANSI Lumen
分辨率	1280 x 720 (native)
对比度	1000 : 1 (full field)
高对比度模式	Available with special lenses
亮度均匀性	> 90%
灯泡	2 x 250 W mercury  max. lifetime: 1500 hrs typ. lifetime: 1000 hrs min. lifetime: 750 hrs
噪音级别(@ 20°C -68°F)	42 dBa
噪音等级 (@ 40°C -104°F)	46,5 dBa
环境温度	Max 40°C (104°F)
功率消耗	700 W
电源电压	92-240 V
净重	Projector: 25 kg (56 lbs) Frame: 5 kg (11 lbs)
尺寸(宽x长x高)	705 x 707,8 x 316,5 mm
灯快门装置	Standard
封装DLP™内核	Standard
ScenergiX	Standard horizontal and vertical electronic edge blending
无缝切换	Standard (wipes, fades, ...)
画中画	Up to 4 sources simultaneously (2 data, 1 video and 1 SDI)
数字变焦	Standard
镜头编码器	On zoom and focus (with TLD lenses)
联动恒定光输出	not available
输入源兼容性	1600 x 1200 (max. input)
固定输入	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1x configurable 5 cable (BNC)</li><li>▪ 1x composite Video (BNC)</li><li>▪ 1x S-Video (4-pin DIN)</li><li>▪ 1x analogue RGB (D15 Connector)</li><li>▪ 1x SDI/HDSDI (+ loop-through)</li><li>▪ 1x DVI (Digital Visual Interface)</li></ul>
模块化输入	not available
控制	· 1 x RS-232 / 422 IN · 1 x RS-232 / 422 OUT · 1 x XLR female (2 way) · build-in RF remote transceiver (optional)

**技术规格****RLM H5 表演者**

移动范围	Lens	Shift Range
	RLD 0.8	up-down: 35<->35 left-right: 15<->15
	Other RLD	up-down: 130<->40 left-right: 50<->50
	TLD (HB) 0.8	up-down: 90<->50 left-right: 40<->40
	Other TLD (HB)	up-down: 140<->50 left-right: 50<->50
投射比例	Lens	Throw ratio
	RLD 0.8	0.64
	RLD 1.5 - 1.8	1.2 - 1.44
	RLD 1.8 - 2.25	1.44 - 1.8
	RLD 2.25 - 3.0	1.8 - 2.4
	RLD 3.0 - 4.5	2.4 - 3.6
	RLD 4.5 - 7.0	3.6 - 5.6
	TLD (HB) 0.8	0.8
	TLD (HB) 1.6 - 2.0	1.6 - 2.0
	TLD (HB) 2.0 - 2.8	2.0 - 2.8
	TLD (HB) 2.8 - 5.0	2.8 - 5.0
	TLD (HB) 5.0 - 8.0	5.0 - 8.0
订购信息	R9010300	

生成于: 06 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn), 获取更新信息。