

# TransForm AX6

高性能视频屏幕墙控制器，用于有中等视频与 RGB 要求的中小型视频屏幕墙



## 技术规格

## TRANSFORM AX6

### 一般规格

处理器	<ul style="list-style-type: none"><li>· 双核英特尔 Xeon CPU, 3 GHz, 1 或 2 CPU</li><li>· 2 GB ECC 内存标配</li><li>· 可扩展至 4 GB (3 GB 可用)</li><li>· 标配 PCI-X 总线</li><li>· 533 MB/s</li><li>· SATA 硬盘 250 GB (RAID-1/RAID-5 选项)</li><li>· 双 10/100/1000 MBit 板载 LAN (冗余)</li><li>· 冗余热更换电源</li><li>· 6 插槽</li></ul>
尺寸	<ul style="list-style-type: none"><li>· 19 英寸工业机箱, 机架单元高度: 4U</li><li>· 机箱宽度: 440 毫米   17.32 英寸</li><li>· 宽度 (带固定件): 482 毫米   24.28 英寸</li><li>· 机箱深度: 566 毫米   22.28 英寸</li><li>· 深度 (带把手): 616 毫米   24.25 英寸</li><li>· 高度: 177 毫米   6.97 英寸</li><li>· 高度 (带橡胶脚垫): 183 毫米   7.20 英寸</li></ul>
净重	<ul style="list-style-type: none"><li>· 冗余 PSU, 无卡: 23.3 公斤   49.2 磅</li></ul>
电源	100-240 V, 50-60 Hz
功率消耗	冗余: 650 瓦
操作环境	0 - 40°C   32 - 104°F 在更大 80% 湿度 (非凝结)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。