

SLM R8 Performer

A Compact Projector for Rental & Staging Applications



Technische Daten**SLM R8 PERFORMER**

Allgemeine technische Daten	
Lichtausgabe	8.000 ANSI Lumen
DMD TM -Chip	3 high resolution SXGA DMD TM 's
Auflösung	1280 x 1024 (SXGA)
Helligkeitsgleichförmigkeit	> 90 % for the total screen area
Kontrast	Normal mode: 800:1 High mode: 1600:1 (Full White/Full Black)
Lampe	Lifetime (max): 1000 Hrs Lifetime (typ): 500 Hrs Lamp Power: 2,0 kW
Geräuschpegel bei 20°C	
Geräuschentwicklung (bei 40 °C -104 °F)	
Netzspannung	200 -240 V
Stromverbrauch	2.550 W
Umgebungstemperatur	35°C (95F) max
Größe	875 mm x 585 mm x 429 mm 34,5" x 23" x 16,9"
Gewicht (einschließlich Verspannvorrichtung)	57 kg (126 lbs)
Optiken	BARCO's "click-and-play!" TLD lenses provide the highest quality picture. Available both in fixed and zoom versions.
Lens Shift	Motorized V shift: up to 100% Motorized H shift: up to 65%
Gekapseltes optisches System	No
Nahtloses Umschalten	Standard
ScenergiX	Standard
Netzwerk-Verbindung	Optional
Feste Eingänge	· 2 Multifunctional 5-cable inputs for the connection of RGB analogue signals with standard sync (BNC connectors) or tri-level sync, sync on green or seperate sync, Standard Video signals, S-VHS signals · 2 Multistandard DVI · SDI input (Serial Digital Input)
Optionale Eingänge	One free digital input slot for optional input modules: · SDI · HD -SDI
Fernbedienung	• RS232 or RS422 loop-through input (D9-connector) for PC based projector control • Communication input (D9-connector) for peripherals • 3 pin male XLR connector for wired remote (standard remote) • 3 pin female XLR connector for bi-directional communication (rugged remote)

Generiert am: 15 Mar 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.