

TF20

Mosaico LED de exteriores para instalación fija con un distancia entre píxeles de 20 mm y 6.000 nits



Dispositivos de sombreado de contraste mejorado

La pantalla TF20 incluye tecnologías respetuosas con el medioambiente que frenan la contaminación lumínica, como controles de sombras que mejoran el contraste y por tanto reducen el brillo y consumo, además de un mayor rendimiento visual y un ángulo descendente en sus LED. De esta forma, se evita desperdiciar la luz al dirigirla hacia el espectador, lo que se traduce en un menor consumo y una mayor vida útil.

Especificaciones del producto**TF20****Especificaciones generales**

Profundidad de píxel	20,0 mm
brillo	6.000 nit
configuración LED	Lámpara 3x
Densidad de píxeles	7.513/m ² 699/pie ² 2.304/tile (48x48)
ángulo de visión horizontal	+70°/-70°
ángulo de visión vertical	-30°/+15°
consumo de potencia	139 W/m ² (promedio) 500 W/m ² (máx.)
Disipación de calor	474 BTU/h/m ² (típico)
dimensiones de tiles	Ancho: 960 mm Altura: 960 mm Profundidad: 230 mm
Peso / tile	38 kg
Tipo de IP	IP65/54
procesado	16 bits/color
Facilidad para el servicio	Delantera y trasera (se necesitan herramientas para la parte delantera)
Temperatura operativa	-20 °C a +50°C (-4° a 122°F)
Humedad operativa	10-99%
Certificaciones	ETL, CE, FCC clase A, RoHS

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.