

ClickShare C-10

Presentazione wireless interattiva per qualsiasi spazio di riunione



- **Funzionalità interattive:** touchback, annotazione e lavagna
- **Maggiore collaborazione** con 2 sorgenti a schermata
- **Pulsanti ClickShare** iconici per dipendenti e ospiti
- **100% sicuro,** crittografato e gestito dal cloud

ClickShare C-10 porta la presentazione wireless interattiva in qualsiasi spazio di riunione. La condivisione dei contenuti è semplice, con un solo clic sul pulsante ClickShare (Windows o Mac) o sull'app ClickShare (laptop, cellulare o tablet). Inizia a presentare in pochi secondi: nessun cavo, nessun software da scaricare, nessuna formazione necessaria.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE C-10

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (BigSur) e versioni successive. Android v9 e versioni successive (app ClickShare)* iOS 12 e versioni successive (app ClickShare)*
Uscite video	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
Uscita audio	HDMI
USB	1 USB-A, 1 USB-C
ClickShare Button	1 o 2
ClickShare App	Desktop e dispositivi mobili
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast*
Numero massimo di connessioni simultanee (con Button e/o App) 32	
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portata	Regolabile con modulazione di potenza del segnale, massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e Base Unit Clickshare Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Connessioni	1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type-C 2.0 (anteriore); 1 USB Type-A 2.0 (anteriore)
Intervallo di temperature	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Si
Room Dock (peripheral support)	No
Vista locale	Si
Connessione in rete	LAN e Wi-Fi
Management and reporting	Si
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare
*	* A seconda della configurazione, disponibile negli aggiornamenti firmware futuri

Generato il: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.