


# V14m

14mm像素间距，4300尼特LED显示屏



- 薄而轻
- 可选择透明版
- 用于快速安装的独特磁力锁

轻盈的V14m设计用于租赁和舞台市场，租赁公司可以灵活地为室内和室外舞台搭建大型动态视频背景（无论是直线还是曲线型均可），以及轻量级支架上的侧屏。而且，它也非常适合用于头顶和天花板屏幕。

### 用于快速安装的磁力锁

<sup>TM</sup> 由于采用了磁性V-lock，V14m的设置时间明显减少，一个技术人员就可以安全地安装一个800X800的显示单元。作为一个重量很轻的超薄LED显示屏，可以将V14m轻松地装箱和运输。V14m和C系列共用一个机械装置，这样已经拥有巴可C系列机械装置的租赁公司可以将其重新用于V14m。

### 适合户外使用

V14m既可以用于室内，又可以用于室外，配备了更新的户外SMD技术。并且凭借完整的IP65评级-它完全防水。

### 高性能缩放和控制

与其他V LED显示屏一样，V14m也是由DV -100图像处理器驱动，可提供高性能缩放并支持所有更新的视频标准（HDMI、显示端口、3G SDI）。在结合V系列工具组（VTS）后，通过DV -100可进行创意设置和远程控制。

## 技术规格

## V14M

### 一般规格

透明	12% (透明着色器) 0% (不透明着色器)
亮度	4300尼特
LED类型	3合1 SMD
像素密度	4900/sqm 455/sqft 3136/显示单元
视角	水平: 120度 (50%亮度时) 垂直: -60/+60度 (50%亮度时)
对比度	3500:1/6000:1
像素间距	14.3 mm
寿命	50000小时(@50%亮度)
功率消耗	516 W/sqm 206 W/sqm (标准)
操作电压	200 -240 V / 50 -60 Hz
砖大小(WxHxD)毫米	800 x 800 x 109
净重	12.8千克/显示单元 28.2磅
IP等级	IP65
处理	16 位/色
刷新率	超过2800 Hz
可维护性	背面
可操作数字转换器	DV-100
认证	CE、ETL、FCC A类、TÜV、RoHS、WEEE

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。