

ILite 12

12mm, indoor, SMD, 2000 Nit, LED display solution.



Especificaciones del producto

ILITE 12

Especificaciones generales

brillo	2.500 NIT
brillo calibrado	2.000+ NIT
relación de contraste	950 : 1 (500 lux) 1.625 : 1 (225 lux)
Resolución visual	12 mm
angulo de visión horizontal	> 145°
angulo de visión vertical	> 145°
dimensiones de tiles	Width: 0,448 m Height: 0,448 m Depth: 0,1495 m
peso	13 kg
consumo medio	100 W / tile
Consumo máx.	400 W / tile
rango de temperatura	operating: 0°C <> 40°C storage: -20°C <> 60°C
tamaño de pantalla	Unlimited
tiempo de vida	45.000h [half brightness]
procesado	+ 13 bit
compatibilidad de la fuente	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDSDI -Data DVI up to UXGA

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.