

# SAN-050

Leistungstarker Decoder zur Integration in die Barco CTRL-Plattform



- Sicherer Appliance-Knoten
- 4KUHD oder 4 x HD-Ausgänge
- Kompaktes Design

Barcos SAN-050 ist ein leistungsstarker, abgesicherter Anwendungsknoten. Er wird in der vernetzten Visualisierungsumgebung eines Barco CTRL-Systems eingesetzt. Der Display-Controller verfügt über eine für Renderingaktionen erforderliche Highend-Grafikkarte.

#### Leistungsmerkmale:

- Kompaktes Design
- Bis zu 4K-UHD-Auflösung oder 4 x Full-HD
- Umfangreichste Liste mit unterstützten Codecs und Formaten
- Redundante Netzwerkschnittstelle
- Leiser Betrieb in einem kompakten und flexiblen Formfaktor
- Ausgereifte Barco-Qualität, robust und zuverlässig

**Technische Daten****SAN-050****Allgemeine technische Daten**

<b>Netzwerk</b>	2 x 1 Gb/s Ethernet – aktiver Failover
<b>Ausgang</b>	Video outputs (HDMI™ 2.0 -No CEC onboard):  Up to 1x 3840x2160 @60Hz Up to 4x 1920x1080 @60Hz  Audio outputs:  1 x 3.5mm Stereo Jack Line-out 1 x 3.5mm Stereo Jack Mic-in
<b>Eingang</b>	Barco CTRL Video und Interaktive Quellen
<b>USB</b>	2 x USB 3.0 (Typ A) 2 x USB 2.0 (Typ A)
<b>Abmessungen</b>	28 x 180 x 190 mm
<b>Stromversorgung</b>	19 DCV, 3,42 A
<b>Stromverbrauch</b>	25 W bei normalem Betrieb, max. 36 W
<b>Gewicht</b>	1,03 kg
<b>Temperaturbereich</b>	0–40 °C   32–104 °F
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Max. 80 % (nicht kondensierend)
<b>Geräuschpegel</b>	Max. 24 dbA (gemessen mit 1 m Abstand bei 25 °C)
<b>Konformität</b>	CE, CB, UL, FCC Klasse B BIS, KC, CU-EAC, CCC, DoC, RCM, TAA Regulatorische Modellbezeichnung: P50_X
<b>MTBF</b>	398.000 Stunden
<b>Bestell-Information</b>	R985005B   Secure Appliance Server US R985005D   Secure Appliance Server IN R985005F   Secure Appliance Server EU R985005G   Secure Appliance Server UK R985005I   Secure Appliance Server CN R985005AU   Secure Appliance Server AU R985005BTW   Secure Appliance Server TW R985005   Secure Appliance Server No Power Cable

**Generiert am: 29 Apr 2024**

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).