

# NH-12

Network-centric, 1080p HD, 12,000 lumens three-chip DLP projector



## 技术规格

## NH-12

### 一般规格

光输出	12,000 中心流明 (+/-10%)
对比度	1,800:1 至 2,000:1 (TLD+ 1.2:1 在高对比度模式下)
分辨率	全 1080p HD
芯片类型	三片 DLP
灯泡	2kW 氙灯
灯泡寿命 (典型)	750 小时质保, 更大 800 小时
净重	70 公斤 (154.2 磅) 净重 / 85 公斤 (187.4 磅) 装运重量
透镜范围	<ul style="list-style-type: none"><li>横向移动高达 +/- 65%</li><li>纵向移动高达 +/- 100%</li></ul>
标准输入	<ul style="list-style-type: none"><li>1x 5-BNC (RGBHV、RGBS 或 RGBsB)</li><li>1x 复合视频 (BNC)</li><li>1x S-视频 (4-针迷你 DIN)</li><li>1x DVI</li><li>1x VGA (D15)</li></ul>
可选输入	<ul style="list-style-type: none"><li>SD/HD-SDI 输出</li></ul>
通信端口	<ul style="list-style-type: none"><li>RS-232 (在 D9 上)</li><li>IR 或有线遥控</li><li>10/100 Mb/s 以太网 (在 RJ45 上)</li></ul>
视频	<ul style="list-style-type: none"><li>PAL、SECAM 和 NTSC 信号</li><li>复合、S-视频、分量或 RGB 格式</li><li>目前全部 HDTV 标准 (720i、720p、1080i、1080p)</li></ul>
数据	<ul style="list-style-type: none"><li>全部计算机图形格式, 高达 QXGA @ 75Hz</li><li>像素时钟高达 270 MHz 的模拟信号源</li><li>像素时钟高达 165 MHz 的 DVI 信号源</li></ul>
安全	<ul style="list-style-type: none"><li>ETL60950 和 EN60950</li><li>CE 合规</li><li>CCC 合规</li></ul>
电源	100 -240 VAC / 50-60Hz
更大功耗	2,800 瓦 / 9,560 BTU
特殊性能	<ul style="list-style-type: none"><li>梯形与线型校正</li><li>选配全几何校正</li><li>密封液冷引擎</li><li>桌面输出, 包括 DVI-D 外部信号源窗口</li></ul>

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 [www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn) 以了解最新规格。